

大径中空ロータリ

RCS2-RTC

カタログ訂正のお詫びとお願い

2010年8月

株式会社 **アイエイアイ**

日頃はアイエイアイ製品をご愛顧賜わり、誠にありがとうございます。  
 2010年8月発行の大径中空ロータリ RCS2-RTCカタログ(カタログ番号 CJ0167-1A)に  
 下記のとおり記載内容の誤りがありました。心よりお詫び申し上げます。  
 つきましては、大変お手数ですが、該当箇所におきましては、裏面〈正〉をご参照のうえ、  
 ご使用いただきますようよろしくお願い申し上げます。

■訂正箇所 カatalog 2ページ掲載内容(訂正内容は裏面をご覧ください)

ロータリ製品体系

**訂正1**

タイプ記号	出力トルク (N・m)	最大速度 (度/s)	許容慣性モーメント (N・m)	位置決め精度 (度)	
小型 標準高出力 RTC8L	0.55	750	5	±0.005	
RTC8HL	0.85	1200	5		
中型 RTC10L	2.8	1200	10		
大型 RTC12L	8.6	800	25		
小型 RTBSL	0.36	400	3.6		±0.05
中型 RTBL	1.7	600	3.9		±0.01
大型 RTBBL	4.6	600	17.7		
小型 RTCSL	0.36	400	3.6	±0.05	
中型 RTCL	1.7	600	3.9	±0.01	
大型 RTCBL	4.6	600	17.7		

※上記表の出力トルクと最大速度の値は、両方の数値で同時に動作することはできませんのでご注意ください。

**型式項目**

RCS2 - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ]

シリーズ    タイプ    エンコーダ種類    モータ種類    減速比    揺動角度    適応コントローラ    ケーブル長    オプション

**A** アプリアウト  
インクリメンタル

RTC8L 小型標準タイプ  
RTC8HL 小型高出力タイプ  
RTC10L 中型タイプ  
RTC12L 大型タイプ

12 12W  
20 20W  
60 60W  
150 150W

15 減速比 1/15  
18 減速比 1/18  
24 減速比 1/24  
30 減速比 1/30

360 360度(多回転)

SCDN  
SSEL  
XSEL-P/Q

**B** プレーキ  
L リミットスイッチ(標準装備)  
NM 逆回転仕様  
※リミットスイッチは必ず記入ください。

N 無し  
P 1m  
S 3m  
M 5m  
X 長さ指定  
PC ロボットケーブル

**訂正2**

種類	価格表(標準価格)
小型標準タイプ	アプリアウトタイプ RCS2-RTCBL-A-12-24-360-T2 — インクリメンタルタイプ CS2-RTCBL-I-12-24-360-T2 —
小型高出力タイプ	アプリアウトタイプ CS2-RTC8HL-A-20-15(24)-360-T2 — インクリメンタルタイプ CS2-RTC8HL-I-20-15(24)-360-T2 —
中型タイプ	アプリアウトタイプ CS2-RTC10L-A-60-15(24)-360-T2 — インクリメンタルタイプ CS2-RTC10L-I-60-15(24)-360-T2 —
大型タイプ	アプリアウトタイプ CS2-RTC12L-A-150-18(30)-360-T2 — インクリメンタルタイプ CS2-RTC12L-I-150-18(30)-360-T2 —

— 標準価格を、— を表します。

**ケーブル価格表(標準価格)**

名称	ケーブル記号	標準価格
標準タイプ	P(1m)	—
	S(3m)	—
	M(5m)	—
	X06(6m)~X10(10m)	—
	X11(11m)~X15(15m)	—
長さ特殊	X16(16m)~X20(20m)	—
	R01(1m)~R03(3m)	—
	R04(4m)~R05(5m)	—
	R06(6m)~R10(10m)	—
ロボットケーブル	R11(11m)~R15(15m)	—
	R16(16m)~R20(20m)	—

**アクチュエータオプション価格表(標準価格)**

名称	オプション記号	標準価格
プレーキ	B	—
リミットスイッチ(標準装備)	L	無償
逆回転仕様	NM	無償

## ■訂正内容

### 訂正1

〈誤〉

許容慣性モーメント  
(N・m)



〈正〉

許容負荷モーメント  
(N・m)

### 訂正2

〈誤〉

種類／価格表（標準価格）			
種類		型式	標準価格
小型標準タイプ	アブソリュートタイプ	RCS2-RTC8L-A-24-360-T2	—
	インクリメンタルタイプ	RCS2-RTC8L-I-24-360-T2	—
小型高出力タイプ	アブソリュートタイプ	RCS2-RTC8HL-A-15(24)-360-T2	—
	インクリメンタルタイプ	RCS2-RTC8HL-I-15(24)-360-T2	—
中型タイプ	アブソリュートタイプ	RCS2-RTC10L-A-15(24)-360-T2	—
	インクリメンタルタイプ	RCS2-RTC10L-I-15(24)-360-T2	—
大型タイプ	アブソリュートタイプ	RCS2-RTC12L-A-18(30)-360-T2	—
	インクリメンタルタイプ	RCS2-RTC12L-I-18(30)-360-T2	—

〈正〉

種類／価格表（標準価格）			
種類		型式	標準価格
小型標準タイプ	アブソリュートタイプ	RCS2-RTC8L-A-12-24-360-T2	—
	インクリメンタルタイプ	RCS2-RTC8L-I-12-24-360-T2	—
小型高出力タイプ	アブソリュートタイプ	RCS2-RTC8HL-A-20-15(24)-360-T2	—
	インクリメンタルタイプ	RCS2-RTC8HL-I-20-15(24)-360-T2	—
中型タイプ	アブソリュートタイプ	RCS2-RTC10L-A-60-15(24)-360-T2	—
	インクリメンタルタイプ	RCS2-RTC10L-I-60-15(24)-360-T2	—
大型タイプ	アブソリュートタイプ	RCS2-RTC12L-A-150-18(30)-360-T2	—
	インクリメンタルタイプ	RCS2-RTC12L-I-150-18(30)-360-T2	—