非掲載 機種 選定/

資料 RCON

RSEL

REC RSEL (直交型6軸) RCP6S **PCON** -CB/CFB PCON -CBP (パルスプレス) **PCON**

ACON-CB DCON-CB ACON

DCON

SCON2 SCON

-CB SCON -CB (サーボプレス)

SSEL

MSEL

BKR-01

■型式 BKR-01

ブレーキ解除ボックス



特長

POINT

装置立上時に電源配線をしなくても、

アクチュエーターのブレーキ

が解除できます。



POINT ブレーキを搭載している 以下のアクチュエーターに対応します。

RCPシリーズ

RCAシリーズ ECシリーズ

WUシリーズ









RCSシリーズ* ISシリーズ*

NSシリーズ*

IXAシリーズ





※一部の機種は対応できません。

POINT 03

2つのブレーキ解除方法が可能です。

<モーメンタリー式(ワンショット機能)> ボタンを押している間だけ、 ブレーキ解除ができます



<オルタネート式(ON/OFF機能)> ボタンをON/OFFして、 ブレーキ解除を切替えます

8-**387** BKR-01

XSEL -RA/SA XSEL -P/Q

XSEL (スカラ) PSA-24

-03/02

ソフトの

非掲載 機種

選定

資料

RCON

RSEL

REC RSEL (直交型6軸) RCP6S **PCON** -CB/CFB PCON -CBP

本体型式 / 標準価格

シリーズ 電源ケーブル

0	ケーブルなし
1	AC100V用2mケーブル(3Pプラグ)

標準価格

お問合わせは

0800-888-0088

電源 ケーブル	標準価格 (本体+電源ケーブル)	電源ケーブル 単品型式	標準価格 (電源ケーブルのみ)
0	_	_	_
1	_	KWD-UJ-2MBS	_

仕様

電源入力電圧範囲	AC100~240V±10%	
電源電流	0.25A	
使用周囲温度	0~40℃ (結露、凍結なきこと)	
使用周囲湿度	20%~85%(結露、凍結なきこと)	
保存周囲温度	-20~60℃	
耐震動	振動数 10~57Hz/振幅:0.075mm 振動数 57~150Hz/加速度 9.8m/s ² XYZ 各方向 掃引時間:10分 掃引回数:10回	
保護等級	IPX0	
発熱量	1.63W	
コネクター規格 AC電源インレット C14		
質量	約221g(本体)	
標準付属品	キーリング、ストラップ(STR-01)	

(7.0)


(注意)以下のアクチュエーターはブレーキ解除ボックスを使用できません

- RCS2-RA13R
- RCS3-RA15R/RA20R
- ・NSシリーズ【タイプ:M□/L□】
- ・TTシリーズ ・TTAシリーズ
- ・IXシリーズ・ストッパー
- · ZR · IS(P)WA

外観寸法図


(8.0)

135



(7.5)





※1 AC200Vを入力する場合は、お客様でケーブルをご用意ください。

各部名称



① 24V/45Vブレーキ切替えLED

LED 名称	色	状態	内容
45V	緑	点灯	45V ブレーキ電圧選択
Select ***	形水	消灯	24V ブレーキ電圧選択

② 電源ステータスLED

	LED 名称	色	状態	内容
	Main Power	緑	点灯	電源投入正常起動
		形水	消灯	電源未投入

③ ブレーキ解除スイッチ/LED

スイッチ	信号名		
ON	ブレーキ解除 ON		
OFF	ブレーキ解除 OFF		
LED 名称	色	状態	内容
Chot	Shot 緑/白	消灯	ブレーキ非解除/消灯時白色
31101		点灯	ブレーキ解除/点灯時緑色
ON/OFF 緑	消灯	ブレーキ非解除	
ON/OFF	祁水	点灯	ブレーキ解除

④ 24V/45Vブレーキ 電源切替えスイッチ

設定	内容
24V ブレーキ	下側
45V ブレーキ	上側

⑤ 電源スイッチ

スイッチ	信号名
ON	電源 ON
OFF	電源 OFF

⑥ アクチュエーター接続 ケーブルコネクター

⑦ AC電源インレット

PCON ACON-CB

(パルスプレス)

ACON DCON

DCON-CB

SCON2 SCON

-CB SCON -CB (サーボプレス)

SSEL

MSEL XSEL -RA/SA

XSEL

-P/Q XSEL (スカラ)

PSA-24

-03/02

ソフトの

非掲載

機種

選定/

資料

RCON

ケーブル型式 / 標準価格

アクチュエーター接続ケーブル(0.3m)

※接続するアクチュエーターの型式から、必要なケーブルを別途手配してください。

型式 CB-BK003-[

【___________ 接続ケーブル種類

接続アクチュエーター No. 接続ケーブル種類 標準価格 ブレーキ電圧 シリーズ タイプ・仕様 1 【タイプ:□8/□10/□16】 B02 24V RCP6(CR)(W) 2 【タイプ:①以外】 B03 24V RCP6S(CR)(W) 3 B51 24V 4 【タイプ:□8/□10】 B02 24V RCP5(CR)(W) (5) 【タイプ:④以外】 B03 24V 6 【タイプ:□3】 B03 24V RCP4(CR)(W) 7 【タイプ:⑥以外】 B02 24V 8 RCP3(CR)(W) B02 24V 9 【タイプ:RT□S】 B02 24V RCP2 10 【タイプ:⑨以外のRT□】 24V B01 11) RCP2CR/RCP2W 【タイプ:RT□】 B03 24V 12 【タイプ:SR□4R】 B02 24V RCP2(CR)(W) (13) 【タイプ: ⑨⑩⑪⑫以外】 B01 24V 【CNSオプション付き仕様】 14) B13 24V RCA2(CR)(W) (15) 【タイプ: ⑭以外】 B12 24V 【タイプ:SR□4R】 16) B12 24V RCA(CR)(W) (17) 【タイプ: ⑩以外】 B11 24V RCS4(CR) 18) **B21** 45V 19 RCS3(CR) 45V **B22** RCS2(CR)(W) **B22** 45V IS(P)(D)A(CR)/IS(P)(D)B(CR)21) **B21** 45V 22 SSP(D)A(CR) B21 45V NSA 45V 23) **B21** 24) NS 【タイプ:S□】 45V **B22** 25) IXA B21 45V 26) IXP B03 24V 27) WU B03 24V 28) ERC3 B43 24V 29 【NPN仕様】 B41 24V ERC2 30 【PNP仕様】 B42 24V

B31

24V

アクチュエーター間延長ケーブル (1m)

※アクチュエーター接続ケーブルだけでは長さが足りない場合に手配してください。

型式 CB-BK010-JY

RSEL REC **RSEL** (直交型6軸) RCP6S **PCON** -CB/CFB (パルスプレス) **PCON** ACON-CB DCON-CB ACON DCON SCON2 SCON -CB SCON -CB (サーボプレス) SSEL MSEL

XSEL -RA/SA XSEL -P/Q XSEL (スカラ)


-03/02 BKR-01 ソフトの 31 EC

アクチュエーター接続ケーブル 詳細図


お問合わせは

0800-888-0088


型式 CB-BK003-B01 ケーブル長0.3m




型式 CB-BK003-B02 ケーブル長0.3m




型式 CB-BK003-B03 ケーブル長0.3m



型式 CB-BK003-B11 ケーブル長0.3m



型式 CB-BK003-B12 ケーブル長0.3m



非掲載 機種

選定/ 資料

RCON

RSEL

REC

RSEL (直交型6軸)

RCP6S

PCON -CB/CFB PCON -CBP

(パルスプレス) PCON

ACON-CB DCON-CB

DCON

SCON2 SCON

-CB SCON -CB (サーボプレス)

SSEL

MSEL

XSEL -RA/SA

> XSEL -P/Q XSEL

(スカラ)

PSA-24


TB -03/02

BKR-01


ソフトの 紹介

アクチュエーター接続ケーブル 詳細区


型式 CB-BK003-B13 ケーブル長0.3m




型式 CB-BK003-B21 ケーブル長0.3m




型式 CB-BK003-B22 ケーブル長0.3m



型式 CB-BK003-B31 ケーブル長0.3m



型式 CB-BK003-B41 ケーブル長0.3m



選定/ 資料 RCON RSEL

非掲載

機種

REC RSEL (直交型6軸) RCP6S

PCON -CB/CFB PCON -CBP (パルスプレス)

ACON-CB DCON-CB

SCON2
SCON
-CB

SCON -CB (サーボプレス)

MSEL XSEL

-RA/SA XSEL -P/Q XSEL (スカラ)


TB -03/02

BKR-01

ソフトの 紹介

8-**391** BKR-01


型式 CB-BK003-B42 ケーブル長0.3m




お問合わせは

0800-888-0088

型式 CB-BK003-B43 ケーブル長0.3m




型式 CB-BK003-B51 ケーブル長0.3m



アクチュエーター間延長ケーブル

型式 CB-BK010-JY ケーブル長1m



非掲載 機種

選定 資料

RCON

RSEL

REC

RSEL (直交型6軸)

RCP6S

PCON -CB/CFB PCON -CBP

(パルスプレス) **PCON**

ACON-CB DCON-CB

ACON DCON

SCON2 SCON

-CB SCON -CB (サーボプレス)

SSEL

MSEL

XSEL -RA/SA

XSEL -P/Q

XSEL (スカラ)

PSA-24

-03/02

ソフトの