

ソフトウェア使用許諾契約書

本製品を開封する前に、ソフトウェア使用許諾契約書（以下「本契約書」といいます。）をお読みください。

本契約書は、本製品のパソコン対応ソフト（以下「本ソフトウェア」といい、バージョンアップ版も含みます。）に適用されます。

本ソフトウェアを使用することにより、お客様は本契約書に同意されたものとし、本契約書に同意されない場合、本ソフトウェアを使用することはできません。

株式会社アイエイアイ（以下「甲」といいます）は、本契約書と共に提供する本ソフトウェアを非独占的に使用する譲渡不能な権利を下記条項に基づき許諾し、お客様（以下「乙」といいます。）も下記の条項に同意するものとし、

記

1. 契約期間

本契約は、乙が本ソフトウェアを開封した時から発効し、乙が甲に文書で申し入れるか、または第3項の規定により解除されるまで有効とします。

2. 使用許諾

甲が販売するCD-R等の本ソフトウェアを記録した電子媒体を所有している場合、または、本ソフトウェアのユーザー登録を行っている場合は、本ソフトウェアを複数のコンピュータで使用することができるものとします。

乙は、自らまたは第三者を使って、本ソフトウェアの全部または一部の改変、リバースエンジニアリング、逆アセンブル、デコンパイル、翻訳、翻案などを行うことはできません。

乙が契約書のいずれかの規定に違反して甲に損害を生ぜしめた場合には、甲に生じた損害を賠償しなければならないものとします。

3. 契約の解除

乙が本契約に定める規定に違反したとき、または、本契約を継続しがたい重大な事由があるときは、甲は何らの通知を要せずに直ちに本契約を解除することができます。

この場合、乙は契約が終了した日より10日以内に本ソフトウェア（複製したソフトウェアを含みます。）、専用接続ケーブルをすべて消去または廃棄するものとします。

4. 保証範囲

甲は、本ソフトウェアがいかなる動作環境においても全て正常に動作することを保証するものではありません。

甲は、本ソフトウェアに関するすべての仕様について、予告なしに変更することがあります。また本ソフトウェアを使用した結果被ったいかなる損害に関しても、一切の責任を負わないものとします。乙ないし第三者が本ソフトウェアを使用することにより、乙ないし第三者が損害を受けた場合においても、乙ないし第三者は甲に対してその損害の賠償を求めることはできないものとします。

本契約に基づき甲が負う責任は、本ソフトウェアの購入に際し乙が実際に支払った金額を上限とします。

ご 注 意

- ① このソフトウェアの著作権は、株式会社 IAI(アイエイアイ)にあります。
- ② このソフトウェア及びマニュアルは、本製品のソフトウェア使用許諾契約書の同意のもとで使用することができます。
- ③ このソフトウェア及びマニュアルを運用した結果の影響については、いっさい責任を負いかねますのでご了承ください。
- ④ このマニュアルの表紙に記載の版数 (Ver. または Edition) と、ソフトウェアの版数 (Ver.) は全く一致しておりませんのでご了承ください。
- ⑤ このマニュアルに記載されている事柄は、将来予告なしに変更することがあります。
- ⑥ 本ソフトウェアは、下表に示す Windows で動作します。従って、本ソフトウェアをご使用になる人は、Windows の基本動作が出来ることが前提となります。
(ただし、本ソフトウェアには Windows は付いていません)。

使用ポート	型式	動作可能 Windows
RS-232C	IA-101-X-MW-JS IA-101-X-MW IA-101-XA-MW	Windows 7 ^{※1} 、Windows 8、8.1 ^{※2} 、Windows 10 ^{※3}
USB	IA-101-X-USBS IA-101-X-USBMW IA-101-TT-USB IA-101-TTA-USB IA-101-N ^(注1)	Windows 7 ^{※1} 、Windows 8、8.1 ^{※2} 、Windows 10 ^{※3}

※1 バージョン V8.01.00.00 から対応しています。

※2 バージョン V12.01.00.00 から対応しています。

※3 バージョン V13.01.00.00 から対応しています。

注1 ケーブルは付属しません。XSEL-RA/SA/RAX/SAX/RAXD/SAXD コントローラの USB コネクタに接続する USB ケーブルは、お客様がご用意ください。

Microsoft、MS、MS-DOS、Windows、Windows 3.1、Windows 95、Windows 98、Windows NT、Windows 2000、Windows Me、Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、Windows 10 は、米国 Microsoft Corporation の登録商標です。

Copyright 2001. Jun IAI Corporation. All rights reserved.

サポート機種一覧

機種名	各種データファイル拡張子								サポート 開始 バージョン
	プログラム (個別)	プログラム (一括)	ポジション	パラメータ	シンボル	座標系	グローバル データ	バックアップ データ	
XSEL-J/K	xpg	xpa	xpt	xpm	xsm	—	xgd	xbk	V1.0.0.0
XSEL-JX/KX	spg	spa	spt	spm	ssm	scd	sgd	sbk	V2.0.0.0
XSEL-P/Q	x2pg	x2pa	x2pt	x2pm	x2sm	—	x2gd	x2bk	V3.0.0.0
XSEL-P/Q (メモリ容量増加対応) (ゲートウェイ機能付き) 拡張フォーマット	x2pg2	x2pa2	x2pt2	x2pm	x2sm2	—	x2gd	x2bk2	V7.2.0.0
TT	tpg	tpa	tpt	tpm	tsm	—	tgd	tbk	V4.0.0.0
TTA	t2pg	t2pa	t2pt t2pt2 (ポジション 出力操作 機能有効)	t2pm	t2sm	t2cd	t2gd	t2bk t2bk2 (ポジション 出力操作 機能有効)	V10.00.00.00
XSEL-PX/QX	s2pg	s2pa	s2pt	s2pm	s2sm	s2cd	s2gd	s2bk	V5.0.0.0
XSEL-PX/QX (メモリ容量増加対応) (ゲートウェイ機能付き) 拡張フォーマット	s2pg2	s2pa2	s2pt2	s2pm	s2sm2	s2cd	s2gd	s2bk2	V7.2.0.0
XSEL-R/S	x4pg	x4pa	x4pt	x4pm	x4sm	—	x4gd	x4bk	V9.00.00.00
XSEL-RX/SX	s4spg	s4spa	s4spt	s4spm	s4ssm	s4scd	s4sgd	s4sbk	V9.00.00.00
XSEL-RXD/SXD	s4dpg	s4dpa	s4dpt	s4dpm	s4dsm	s4dcd	s4dgd	s4dbk	V9.00.00.00
XSEL-RA/SA	x6pg	x6pa	x6pt	x6pm	x6sm	—	x6gd	x6bk	V13.00.00.00
XSEL-RAX/SAX	s6spg	s6spa	s6spt	s6spm	s6ssm	s6scd	s6sgd	s6sbk	V13.00.00.00
XSEL- RAXD/SAXD	s6dpg	s6dpa	s6dpt	s6dpm	s6dsm	s6dcd	s6dgd	s6dbk	V13.00.00.00
SSEL	sspg	sspa	sspt	sspm	sssm	—	ssgd	ssbk	V6.0.0.0
SSEL (メモリ増加対応)	sspg2	sspa2	sspt	sspm	sssm2	—	ssgd	ssbk2	V7.00.06.00
ASEL	aspg	aspa	aspt	aspm	assm	—	asgd	asbk	V7.0.0.0
PSEL	pspg	pspa	pspt	pspm	pssm	—	psgd	psbk	V7.0.0.0
MSEL-PCX/PGX	s5pg	s5pa	s5pt	s5pm	s5sm	s5cd	s5gd	s5bk	V11.00.00.00
MSEL-PC/PG	m5pg	m5pa	m5pt	m5pm	m5sm	m5cd	m5gd	m5bk	V12.00.01.00

※ゲートウェイ機能付きの XSEL-P/Q、PX/QX、R/S、RX/SX、RXD/SXD

RC 軸用ポジションデータの拡張子 : rpt

(注) SSEL、ASEL コントローラのバッテリーレスアプソ対応バージョン : V12.02.05.03 以降

XSEL-P/Q コントローラのバッテリーレスアプソ対応バージョン : V12.02.06.00 以降

機種名	サポートバージョン	備考
IA スーパー SEL コントローラ E タイプ、G タイプ	V6.0.0.0 (注1)	V6.0.0.0、V7.07.12.00 のインストール方法は、 次ページを参照
DS コントローラ	V7.07.12.00 (注2)	

(注1) 対応 OS Windows95、Windows98、WindowsNT、WindowsMe、Windows2000

(注2) 対応 OS Windows98、WindowsMe、Windows2000、WindowsXP