

# 翌日出荷対応機種一覧

2019.2.18改訂  
株式会社アイエイアイ

アクチュエーターは、1注番につき5台まで受注可能です。  
同一型式のアクチュエーターについては、1日のDS-1受注全体で5台までとします。  
6台目以降の同一型式アクチュエーターは、翌々日出荷になります。

## 1. アクチュエーター

※オプションの( )は条件付で対応可

シリーズ	タイプ	対応状況	ケーブル長	オプション	開始/終了	備考
EC	S6	5台/日	0/3/5	B/NM/PN/WA/WL		S6□H/S6□AHは対応不可
	S7	5台/日	0/3/5	B/NM/PN/WA/WL		S7□H/S7□AHは対応不可
	R6	5台/日	0/3/5	B/NM/PN/WA/WL		R6□Wは対応不可
	R7	5台/日	0/3/5	B/NM/PN/WA/WL		R7□Wは対応不可
	RR6	3台/日	0/3/5	B/NM/PN/WA/WL		RR6□H/RR6□AHは対応不可
	RR7	3台/日	0/3/5	B/NM/PN/WA/WL		RR7□H/RR7□AHは対応不可
	RP4	3台/日	0/3/5	B/PN/WA/WL		
	GS4	3台/日	0/3/5	B/GT□/PN/WA/WL		
	GD4	3台/日	0/3/5	B/PN/WA/WL		
	TC4	3台/日	0/3/5	B/GT□/NM/PN/WA/WL		
TW4	3台/日	0/3/5	B/NM/PN/WA/WL			
RCP6(S)/ RCS4	SA4C	RCP6, RCP6S, RCS4を 合わせて 各タイプ 5台/日 まで	N/P/S/M/R01/R03/R05	B/NM/CJ□		P5対応可
	SA6C		N/P/S/M/R01/R03/R05	B/NM/CJ□		P5対応可
	SA7C		N/P/S/M/R01/R03/R05	B/NM/CJ□		P5対応可
	SA8C		N/P/S/M/R01/R03/R05	B/NM/CJ□		P6対応可
	SA4R		N/P/S/M/R01/R03/R05	B/NM/CJ□		P5対応可
	SA6R		N/P/S/M/R01/R03/R05	B/NM/CJ□		P5対応可
	SA7R		N/P/S/M/R01/R03/R05	B/NM/CJ□		P5対応可
	SA8R		N/P/S/M/R01/R03/R05	B/NM/CJ□		P6対応可
	RA4C		N/P/S/M/R01/R03/R05	B/NM/CJ□		P5対応可
	RA6C		N/P/S/M/R01/R03/R05	B/NM/CJ□		P5対応可
	RA7C		N/P/S/M/R01/R03/R05	B/NM/CJ□		P5対応可
	RA4R		N/P/S/M/R01/R03/R05	B/NM/CJ□		P5対応可
	RA6R	N/P/S/M/R01/R03/R05	B/NM/CJ□		P5対応可	
	RA7R	N/P/S/M/R01/R03/R05	B/NM/CJ□		P5対応可	
	WSA10C	WSA10,WSA12, WSA14,WSA16 それぞれ5台/日 上限 (各タイプ、カップリ ング、折返しの場合 計で5台/日ま で)	N/P/S/M/R01/R03/R05	B/NM/CJ□		台数上限注意 P5対応可
	WSA12C		N/P/S/M/R01/R03/R05	B/NM/CJ□		台数上限注意 P5対応可
	WSA14C		N/P/S/M/R01/R03/R05	B/NM/CJ□		台数上限注意 P5対応可
	WSA16C		N/P/S/M/R01/R03/R05	B/NM/CJ□		台数上限注意 P6対応可
WSA10R	N/P/S/M/R01/R03/R05		B/NM/CJ□		台数上限注意 P5対応可	
WSA12R	N/P/S/M/R01/R03/R05		B/NM/CJ□		台数上限注意 P5対応可	
WSA14R	N/P/S/M/R01/R03/R05	B/NM/CJ□		台数上限注意 P5対応可		
RCP2	RTB		N/P/S/M/R03/R05	NM		
	RTC		N/P/S/M/R03/R05	NM		
	RTBB		N/P/S/M/R03/R05	NM		
	RTCB		N/P/S/M/R03/R05	NM		
	RTBL		N/P/S/M/R03/R05	NM		
	RTCL		N/P/S/M/R03/R05	NM		
	RTBBL		N/P/S/M/R03/R05	NM		
	RTCBL		N/P/S/M/R03/R05	NM		
RCA	SA4C	WA 対応可	N/P/S/M	B/NM/(HA)/(LA)		
	SA5C		N/P/S/M	B/NM/(HA)/(LA)		
	SA6C		N/P/S/M	B/NM/(HA)/(LA)		
	SA4R		N/P/S/M	B/NM/LA		
	SA5R		N/P/S/M	B/NM/LA		
	SA6R		N/P/S/M	B/NM/LA		
RCA2	TCA4NA		N/P/S/M	K2/LA		
	RP4NA		N/P/S/M	K2/LA		
	GS4NA		N/P/S/M	K2/LA		
	GD4NA		N/P/S/M	K2/LA		
RCS2	RTC8L	4台/日	N/P/S/M/R03/R05	—		台数上限注意 RTC8HLは対象外 R01は対象外
RCS3	SA8C	WA対応可	N/P/S/M	B/NM		

コントローラーは、アクチュエーターとのセット受注、又は単品受注で5台まで受注可能です。

## 2.コントローラー

シリーズ	タイプ	I/O種類	フィールドネットワーク	DINレール	ケーブル長	対応状況	開始/終了	備考
PCON	CYB/PLB/POB	NP/PN	-	DN	0/2/3/5m			
	CB/CFB	NP/PN/ PLN/PLP	DV/CC/PR/CN/ML /ML3/EC/EP/PRT	DN	0/2/3/5m			
ACON	CYB/PLB/POB	NP/PN	-	DN	0/2/3/5m			
	CA/CB	NP/PN/ PLN/PLP	DV/CC/PR/CN/ML /ML3/EC/EP/PRT	DN	0/2/3/5m			
SCON	CAL	NP/PN	DV/CC/PR/CN/ML /EC/EP/PRT	DN	0/2/3/5m			
	CA/CB	NP/PN	DV/CC/PR/CN/ML /ML3/EC/EP/PRT	-	0/2/3/5m			
RCON	PC/PCF/AC/DC		-			4台/日		
RCON ゲートウェイ	GW/GWG		DV/CC/CIE/PR/ EC/EP/PRT			4台/日		RCON-GW-□-FU□-□は対象 RCON-FUは対象外
RCON 拡張ユニット	EXT		-			4台/日		RCON-EXT-TRの単品は対象外

## 3.オプション品

分類	型式	ケーブル長	対応状況	開始/終了	備考
ティーチングボックス	TB-02-SC				以下も対象 TB-02□-□-CHI TB-02□-□-ENG TB-02□-□-SWR TB-02□-SCN
	TB-02-C				
	TB-02-S				
	TB-02D-SC		3台/日		
	TB-02D-C		3台/日		
	TB-02D-S		3台/日		
	TB-03-SC				以下も対象 TB-03-SCN TB-03-□-C/K/E/N-ENG/CHI
	TB-03-C				
	TB-03-S				
TB-02用ケーブル	CB-TB1-C002				
	CB-TB1-X002				
	CB-SEL-SJS002				
パソコン対応ソフト	RCM-101-MW				
	RCM-101-MW-ENG				
	RCM-101-USB				
	RCM-101-USB-ENG				
	IA-101-X-USBS				
	IA-101-X-USBS-ENG				
	IA-101-X-MW-JS				
	IA-101-X-MW-JS-ENG				
	IA-101-X-USBMW				
	IA-101-X-USBMW-ENG				
回生抵抗ユニット	RESUD-1				
	RESUD-2				
	RESU-1				
	RESU-2				
ノイズフィルタ	NF2010A-UP				
パソコンケーブル	CB-RCA-SIO050				
	CB-SEL-USB030				
	CB-SEL-SJS002				
変換アダプタ	RCB-CV-MW				
	RCB-CV-USB				
リンクケーブル	CB-RCB-CTL002				
ダミープラグ	DP-4S				
パルス変換器	AK-04				
DC24V電源	PSA-24				
	PSA-24L				
変換ケーブル	CB-CAN-AJ002				
変換コネクタ	RCM-CV-APCS				

# 翌日出荷対応機種一覧

2019.2.18改訂  
株式会社アイエイアイ

1注番につき3本まで受注可能です。

但し、同一型式のMPGケーブルについては、DS-1受注全体で5本/日となります。(※の型式は除く)

## 4.MPGケーブル

機種	型式	ケーブル長	対応状況	開始/終了	備考
RCA2	CB-ACS-MPA***	3/5/10m			
	CB-APSEP-MPA***	10m			
RCP2	CB-RCP2-MA***	10m			
	CB-RCP2-PB***	10m			
	CB-RCP2-PB***-RB	10m			
	CB-PSEP-MPA***	3/5/10m			
RCP3	CB-PCS-MPA***	3/5/10m			
RCP4	CB-CA-MPA***	10m			
	CB-CA-MPA***-RB	10m			
RCP5/RCP6	CB-CAN-MPA***	3/5/10m			
	CB-CAN-MPA***-RB	3/5/10m			
RCP6高推力 RCP6S	CB-CFA3-MPA***	3/5/10m		20160726開始	
	CB-CFA3-MPA***-RB	3/5/10m		20160726開始	
	CB-RCP6S-PWBIO***	3/5/10m		20160726開始	
	CB-RCP6S-PWBIO***-RB	3/5/10m		20160726開始	
単軸系	※ CB-X-MA***	10m	DS-1受注全体で 2本/日		
	※ CB-X-PA***	10m			
	※ CB-X1-PA***	10m			
	CB-X1-PLA***	3/5/10m			
RCS2/RCS3/NS	CB-RCC-MA***-RB	3/5/10m			
	CB-X3-PA***	3/5/10m			
RCON接続用	CB-ADPC-MPA***	0.2/3/5/10m	3本/日		
	CB-ADPC-MPA***-RB	0.2/3/5/10m	3本/日		
	CB-RCAPC-MPA***	3/5/10m	3本/日		
	CB-RCAPC-MPA***-RB	3/5/10m	3本/日		