

翌日出荷対応機種一覧

2016.11.17改訂
株式会社アイエイアイ

アクチュエーターは、1注番につき5台まで受注可能です。

同一型式のアクチュエーターについては、1日のDS-1受注全体で5台までとします。

6台目以降の同一型式アクチュエーターは、翌々日出荷になります。

1. アクチュエーター

※オプションの()は条件付で対応可

| シリーズ | タイプ | 対応状況 | ケーブル長 | オプション | 開始/終了 | 備考 |
|------|--------|-------------|---------------------|----------------|-------|----|
| RCA | SA4C | WA 不可 | N/P/S/M | B/NM/(HA)/(LA) | | |
| | SA5C | | N/P/S/M | B/NM/(HA)/(LA) | | |
| | SA6C | | N/P/S/M | B/NM/(HA)/(LA) | | |
| | SA4R | | N/P/S/M | B/NM/LA | | |
| | SA5R | | N/P/S/M | B/NM/LA | | |
| | SA6R | | N/P/S/M | B/NM/LA | | |
| RCA2 | TCA4NA | | N/P/S/M | K2/LA | | |
| | RP4NA | | N/P/S/M | K2/LA | | |
| | GS4NA | | N/P/S/M | K2/LA | | |
| | GD4NA | | N/P/S/M | K2/LA | | |
| RCP2 | RTB | | N/P/S/M/R03/R05 | NM | | |
| | RTC | | N/P/S/M/R03/R05 | NM | | |
| | RTBB | | N/P/S/M/R03/R05 | NM | | |
| | RTCB | | N/P/S/M/R03/R05 | NM | | |
| | RTBL | | N/P/S/M/R03/R05 | NM | | |
| | RTCL | | N/P/S/M/R03/R05 | NM | | |
| | RTBBL | | N/P/S/M/R03/R05 | NM | | |
| | RTCBL | | N/P/S/M/R03/R05 | NM | | |
| RCP4 | SA5C | | N/P/S/M/R01/R03/R05 | B/NM/CJ□ | | |
| | SA6C | | N/P/S/M/R01/R03/R05 | B/NM/CJ□ | | |
| | SA7C | | N/P/S/M/R01/R03/R05 | B/NM/CJ□ | | |
| | SA5R | | N/P/S/M/R01/R03/R05 | B/NM/CJ□ | | |
| | SA6R | | N/P/S/M/R01/R03/R05 | B/NM/CJ□ | | |
| | SA7R | | N/P/S/M/R01/R03/R05 | B/NM/CJ□ | | |
| | RA5C | 高推力仕様 不可 | N/P/S/M/R01/R03/R05 | B/NM/CJ□ | | |
| | RA6C | | N/P/S/M/R01/R03/R05 | B/NM/CJ□ | | |
| | RA5R | | N/P/S/M/R01/R03/R05 | B/NM/CJ□ | | |
| | RA6R | | N/P/S/M/R01/R03/R05 | B/NM/CJ□ | | |
| RCP5 | SA4C | | N/P/S/M/R01/R03/R05 | B/NM/CJ□ | | |
| | SA6C | | N/P/S/M/R01/R03/R05 | B/NM/CJ□ | | |
| | SA7C | | N/P/S/M/R01/R03/R05 | B/NM/CJ□ | | |
| | SA4R | | N/P/S/M/R01/R03/R05 | B/NM/CJ□ | | |
| | SA6R | | N/P/S/M/R01/R03/R05 | B/NM/CJ□ | | |
| | SA7R | | N/P/S/M/R01/R03/R05 | B/NM/CJ□ | | |
| | RA4C | | N/P/S/M/R01/R03/R05 | B/NM/CJ□ | | |
| | RA6C | | N/P/S/M/R01/R03/R05 | B/NM/CJ□ | | |
| | RA7C | | N/P/S/M/R01/R03/R05 | B/NM/CJ□ | | |
| | RA4R | | N/P/S/M/R01/R03/R05 | B/NM/CJ□ | | |
| | RA6R | | N/P/S/M/R01/R03/R05 | B/NM/CJ□ | | |
| | RA7R | | N/P/S/M/R01/R03/R05 | B/NM/CJ□ | | |

翌日出荷対応機種一覧

2016.11.17改訂
株式会社アイエイアイ

アクチュエーターは、1注番につき5台まで受注可能です。

同一型式のアクチュエーターについては、1日のDS-1受注全体で5台までとします。

6台目以降の同一型式アクチュエーターは、翌々日出荷になります。

1.アクチュエーター

※オプションの()は条件付で対応可

| シリーズ | タイプ | 対応状況 | ケーブル長 | オプション | 開始/終了 | 備考 |
|---------|---------------------|--|---------------------|------------|------------|-------------------|
| RCP6(S) | SA4C | RCP6, RCP6Sを合わせて各タイプ5台/日まで | N/P/S/M/R01/R03/R05 | B/NM/CJ□ | 20160726開始 | |
| | SA6C | | N/P/S/M/R01/R03/R05 | B/NM/CJ□ | 20160726開始 | |
| | SA7C | | N/P/S/M/R01/R03/R05 | B/NM/CJ□ | 20160726開始 | |
| | SA8C | | N/P/S/M/R01/R03/R05 | B/NM/CJ□ | 20160726開始 | |
| | SA4R | | N/P/S/M/R01/R03/R05 | B/NM/CJ□ | 20160726開始 | |
| | SA6R | | N/P/S/M/R01/R03/R05 | B/NM/CJ□ | 20160726開始 | |
| | SA7R | | N/P/S/M/R01/R03/R05 | B/NM/CJ□ | 20160726開始 | |
| | SA8R | | N/P/S/M/R01/R03/R05 | B/NM/CJ□ | 20160726開始 | |
| | RA4C | | N/P/S/M/R01/R03/R05 | B/NM/CJ□ | 20160726開始 | |
| | RA6C | | N/P/S/M/R01/R03/R05 | B/NM/CJ□ | 20160726開始 | |
| | RA7C | | N/P/S/M/R01/R03/R05 | B/NM/CJ□ | 20160726開始 | |
| | RA4R | | N/P/S/M/R01/R03/R05 | B/NM/CJ□ | 20160726開始 | |
| | RA6R | | N/P/S/M/R01/R03/R05 | B/NM/CJ□ | 20160726開始 | |
| | RA7R | | N/P/S/M/R01/R03/R05 | B/NM/CJ□ | 20160726開始 | |
| | WSA12C | WSA12, WSA14それぞれ5台/日以上限 (各タイプ, カップリング, 折返しの合計で5台/日まで) | N/P/S/M/R01/R03/R05 | B/NM/CJ□ | 20161122開始 | 台数上限注意 |
| | WSA14C | | N/P/S/M/R01/R03/R05 | B/NM/CJ□ | 20161122開始 | 台数上限注意 |
| | WSA12R | | N/P/S/M/R01/R03/R05 | B/NM/CJ□ | 20161122開始 | 台数上限注意 |
| WSA14R | N/P/S/M/R01/R03/R05 | | B/NM/CJ□ | 20161122開始 | 台数上限注意 | |
| RCS2 | SA4C | WA不可 | N/P/S/M | B/NM/(HA) | | |
| | SA5C | | N/P/S/M | B/NM/(HA) | | |
| | SA6C | | N/P/S/M | B/NM/(HA) | | |
| | SA7C | | N/P/S/M | B/NM/(HA) | | |
| | SA4R | | N/P/S/M | B/NM | | |
| | SA5R | | N/P/S/M | B/NM | | |
| | SA6R | | N/P/S/M | B/NM | | |
| | SA7R | | N/P/S/M | B/NM | | |
| | RA5C | | N/P/S/M | B/(HA) | | |
| | RTC8L | 4台/日 | N/P/S/M/R03/R05 | — | 20161122開始 | 台数上限注意 RTC8HLは対象外 |
| RCS3 | SA8C | WA不可 | N/P/S/M | B/NM | | |

翌日出荷対応機種一覧

2016.11.17改訂
株式会社アイエイアイ

コントローラーは、アクチュエーターとのセット受注、又は単品受注で5台まで受注可能です。

2.コントローラー

| シリーズ | タイプ | I/O種類 | フィールドネットワーク | DINレール | ケーブル長 | 対応状況 | 開始/終了 | 備考 |
|-----------------------------|-------------|---------------|----------------------|--------|----------|------------------------------------|------------|-----------------------|
| PCON | CYB/PLB/POB | NP/PN | - | - | 0/2/3/5m | | 20160726開始 | |
| | CA | NP/PN/PLN/PLP | DV/CC/PR/CN/ML/EC/EP | DN | 0/2/3/5m | | | PNP→PLPへタイプ修正20160726 |
| | CFA | NP/PN/PLN/PLP | DV/CC/EP | - | 0/2/3/5m | | | PNP→PLPへタイプ修正20160726 |
| | CB | NP/PN/PLN/PLP | DV/CC/EP | - | 0/2/3/5m | | 20160726開始 | |
| | CFB | NP/PN/PLN/PLP | DV/CC/EP | - | 0/2/3/5m | | 20160726開始 | |
| ACON | CYB/PLB/POB | NP/PN | - | - | 0/2/3/5m | | 20160726開始 | |
| | CA | NP/PN/PLN/PLP | DV/CC/EP | - | 0/2/3/5m | | | PNP→PLPへタイプ修正20160726 |
| | CB | NP/PN/PLN/PLP | DV/CC/EP | - | 0/2/3/5m | | 20160726開始 | |
| SCON | CAL | NP/PN | DV/CC/EP | DN | 0/2/3/5m | | | |
| | CA | NP/PN | DV/CC/PR/CN/ML/EC/EP | - | 0/2/3/5m | | | |
| | CB | NP/PN | DV/CC/EP | DN | 0/2/3/5m | | 20160726開始 | フィールドネットワーク限定 |
| RCM-P6GW : RCP6S用GWユニット | | | DV/CC/PR/EC/EP/PRT | - | - | GWユニット、ハブユニット、PLC接続ユニットを合わせて5台/日まで | 20160726開始 | |
| RCM-P6HUB : RCP6S用ハブユニット | | | - | - | - | | 20160726開始 | |
| RCB-P6PLC : RCP6S用PLC接続ユニット | | | - | - | - | | 20160726開始 | |

3.オプション品

| 分類 | 型式 | ケーブル長 | 対応状況 | 開始/終了 | 備考 |
|----------------|--------------------|--------|------|------------|----|
| ティーチングボックス | CON-PTA-C | | | | |
| | CON-PDA-C | | | | |
| | CON-PDA-C-ENG | | | | |
| | CON-PTA-C-ENG | | | | |
| | CON-T | | | | |
| | CON-T-ENG | | | | |
| | SEL-T | | | | |
| | SEL-TD | | | | |
| | SEL-T-JS | | | | |
| | SEL-TD-JS | | | | |
| | TB-01-SC | | | | |
| | TB-01-C | | | | |
| | TB-01-S | | | | |
| | TB-01-SJ | | | | |
| TB-01-N | | | | | |
| TB-01D-N | | | | | |
| TB-01DR-N | | | | | |
| TB-01用ケーブル | CB-TB1-C050 | | | | |
| | CB-TB1-X050-JS | | | | |
| | CB-TB1-X050 | | | | |
| | CB-TB1-XJ050 | | | | |
| | CB-TB1-GC050 | | | | |
| パソコン対応ソフト | RCM-101-MW | | | | |
| | RCM-101-MW-ENG | | | | |
| | RCM-101-USB | | | | |
| | RCM-101-USB-ENG | | | | |
| | IA-101-X-USBS | | | | |
| | IA-101-X-USBS-ENG | | | | |
| | IA-101-X-MW-JS | | | | |
| | IA-101-X-MW-JS-ENG | | | | |
| | IA-101-X-USBMW | | | | |
| | IA-101-X-USBMW-ENG | | | | |
| 回生抵抗ユニット | RESUD-1 | | | | |
| | RESUD-2 | | | | |
| | RESU-1 | | | | |
| | RESU-2 | | | | |
| ノイズフィルタ | NF2010A-UP | | | | |
| パソコンケーブル | CB-RCA-SIO050 | | | | |
| | CB-SEL-USB030 | | | | |
| | CB-SEL-SJS002 | | | | |
| 変換アダプタ | RCB-CV-MW | | | | |
| | RCB-CV-USB | | | | |
| リンクケーブル | CB-RCB-CTL002 | | | | |
| ダミープラグ | DP-4S | | | | |
| パルス変換器 | AK-04 | | | | |
| DC24V電源 | PS-241 | | | | |
| | PS-242 | | | | |
| GW⇄ハブユニット間ケーブル | CB-RCP6S-RLY*** | 1/3/5m | | 20160726開始 | |
| | CB-RCP6S-RLY***-RB | 1/3/5m | | 20160726開始 | |

翌日出荷対応機種一覧

2016.11.17改訂
株式会社アイエイアイ

1注番につき3本まで受注可能です。

但し、同一型式のMPGケーブルについては、DS-1受注全体で5本/日となります。(※の型式は除く)

4.MPGケーブル

| 機種 | 型式 | ケーブル長 | 対応状況 | 開始/終了 | 備考 |
|--------------|----------------------|---------|-------------------|------------|----|
| RCA2 | CB-ACS-MPA*** | 3/5/10m | | | |
| | CB-APSEP-MPA*** | 10m | | | |
| RCP2 | CB-RCP2-MA*** | 10m | | | |
| | CB-RCP2-PB*** | 10m | | | |
| | CB-RCP2-PB***-RB | 10m | | | |
| | CB-PSEP-MPA*** | 3/5/10m | | | |
| RCP3 | CB-PCS-MPA*** | 3/5/10m | | | |
| RCP4 | CB-CA-MPA*** | 10m | | | |
| | CB-CA-MPA***-RB | 10m | | | |
| RCP5 | CB-CAN-MPA*** | 3/5/10m | | | |
| | CB-CAN-MPA***-RB | 3/5/10m | | | |
| RCP6 | CB-CFA3-MPA*** | 3/5/10m | | 20160726開始 | |
| | CB-CFA3-MPA***-RB | 3/5/10m | | 20160726開始 | |
| | CB-RCP6S-PWBIO*** | 3/5/10m | | 20160726開始 | |
| | CB-RCP6S-PWBIO***-RB | 3/5/10m | | 20160726開始 | |
| 単軸系 | ※ CB-X-MA*** | 10m | DS-1受注全体で 2本/日 | | |
| | ※ CB-X-PA*** | 10m | | | |
| | ※ CB-X1-PA*** | 10m | | | |
| | CB-X1-PLA*** | 3/5/10m | | | |
| RCS2/RCS3/NS | CB-RCC-MA***-RB | 3/5/10m | | | |
| | CB-X3-PA*** | 3/5/10m | | | |