

名古屋 ものづくりワールド 2019

第4回
名古屋 機械要素技術展



会期 2019/4/17(水) ▶▶▶ 19(金)
10:00 ▶ 18:00 (最終日のみ17:00まで)

会場 ポートメッセなごや
第1展示館 13-60

人に喜ばれる
仕事を
しませんか?

故障や
トラブルに困っ
ていませんか?

会社に貢献
しませんか?

利益を
上げたいと
思いませんか?

工数削減
しませんか?

EC
ELECYLINDER

問題解決のヒントは裏面へ

株式会社 **アイエイアイ**

本社 〒424-0103 静岡県静岡市清水区尾羽577-1
ホームページアドレス www.iai-robot.co.jp

アイエイアイお客様センター“エイト”安心とは24時間対応のことで

フリーダイヤル 0800-888-0088 フリーFAX 0800-888-0099

《営業時間》月～金 24時間 土、日、祝日 8:00AM～5:00PM

代理店



ヒントはIAIブースにあります！

1

エレシリンダーはかんたんです

EC
ELECYLINDER

STEP 1

数値を入力



ぜひ会場で「かんたん」を体感してください

STEP 2

データ転送



STEP 3

動かします！




2


エレシリンダーは高性能です

EC
ELECYLINDER

低速でも安定動作




始点終点を任意の値に設定できます



3

エレシリンダーは利益が出ます

EC
ELECYLINDER



全て揃ってこの価格！
33,500円～

かんたん 高性能 利益が出る エレシリンダーで働き方改革

他にも電動シリンダーを多数ご用意。お客様のお役に立つご提案をいたします。

業界最速のサイクルタイムと、抜群のコストパフォーマンスを両立した**スカラロボット**。高速搬送デモ機を展示します。

IXA

標準
サイクルタイム
0.26s

▶2kg搬送
▶水平移動300mm
垂直移動25mm

水平移動


垂直移動



参考出展の**無線I/Oシステム**は、製造現場の省配線・省スペース化を実現する画期的な仕組みです。ぜひ、未来のスマートな工場をイメージしてみてください。


I/Oの特徴

- ① 無線I/O制御
- ② シーケンス制御
- ③ 多軸同期制御
- ④ モーション制御



NSAは長ストロークで超高速動作が実現。更に進化したナット回転型アクチュエーターです。

新発売



- ストローク2,300mm 最高速度2,500mm/s
超ストロークでも高速移動が可能
- 最大可搬120kgの搬送
750Wモーター搭載タイプが新登場