






エレシリンダー EC-RP4/GD4 細小型ロッドタイプに ストローク100mmが追加

使用用途が
広がります



製品仕様	型式	EC	-	①	②	-	③	-	④	-	(⑤)
		シリーズ		タイプ	リード		ストローク		電源・I/Oケーブル長		オプション

本体サイズ (mm)	 		 				
シリーズ	EC						
① タイプ	RP4			GD4			
② リード	L (2mm)	M (4mm)	H (6mm)	L (2mm)	M (4mm)	H (6mm)	
③ ストローク(mm)	30,50, 100			30,50, 100			
④ 電源・I/Oケーブル長(m)	0 (ケーブルなし) 1~10、S1~S10 (4方向コネクター付きケーブル)						
エンコーダー	インクリメンタル/バッテリーレスアブソリュートエンコーダー						
モーター種類	パルスモーター (□28)						
水平	最大可搬質量(kg)	8	4	2.5	8	4	2.5
	最高速度(mm/s)	100	200	300	100	200	300
垂直	最大可搬質量(kg)	2.5	1.5	1	2.5	1.5	1
	最高速度(mm/s)	100	200	300 (ストローク30のみ280)	100	200	300 (ストローク30のみ280)
標準価格	—			—			
⑤ オプション/詳細スペック 外観寸法 (2D/3D)	下記QRコードよりご確認ください。						

製品情報の詳細はこちらから

EC-RP4



EC-GD4



株式会社 アイアイアイ

本社 / 〒424-0114 静岡県静岡市清水区庵原町 1210 TEL 054-364-5105 FAX 054-364-2589

関東	東京営業所 / TEL 03-5419-1601 宇都宮営業所 / TEL 028-614-3651	多摩営業所 / TEL 042-522-9881	厚木営業所 / TEL 046-226-7131	熊谷営業所 / TEL 048-530-6555	茨城営業所 / TEL 029-830-8312
中部	名古屋支店 名古屋営業所 / TEL 052-269-2931	小牧営業所 / TEL 0568-73-5209	三河営業所 / TEL 0566-71-1888	四日市営業所 / TEL 059-356-2246	
	豊田支店 営業1課 / TEL 0565-36-5115 長野営業所 / TEL 0263-40-3710	営業2・3課 / TEL 0566-71-1888 甲府営業所 / TEL 055-230-2626	静岡営業所 / TEL 054-364-6293	浜松営業所 / TEL 053-459-1780	
	大阪営業所 / TEL 06-6479-0331	京都営業所 / TEL 075-693-8211	滋賀営業所 / TEL 077-514-2777	兵庫営業所 / TEL 078-913-6333	
関西	仙台営業所 / TEL 022-723-2031	盛岡営業所 / TEL 019-623-9700	秋田出張所 / TEL 0184-37-3011	新潟営業所 / TEL 0258-31-8320	金沢営業所 / TEL 076-234-3116
東北・北陸	岡山営業所 / TEL 086-805-2611	徳島営業所 / TEL 088-624-8061	広島営業所 / TEL 082-544-1750	松山営業所 / TEL 089-986-8562	
中国・四国	福岡営業所 / TEL 092-415-4466	大分営業所 / TEL 097-543-7745	熊本営業所 / TEL 096-214-2800		
九州					