


アイエイアイ製品リスト

装置名称 : 直交型6軸ロボットデモ機



No.	タイプ	電動アクチュエータ型式	ストローク (mm)、他	備 考	軸数	用 途	選定ポイント
①	直交型6軸 ロボット	CRS-XZDY1-WA-50CJR-30B-30-R1-3L-CTXL-CTL-CTM-5WCS	X軸50 Z軸30 Y軸30		1	ワーク移載	多関節ロボットより安価 省スペース
②	グリッパー	RCP6-GRT7A-WA-28P-1-30-P5-R10-CJRB	30		1	ワーク把持	低価格グリッパー
③	ロッド	EC-DRR6LR-65-1-B-ML-NJPB-NM-QRPB-WA-WL2	65	デジタルスピコン付き	1	リンク機構	外付けガイド不要
④	ロッド	EC-DRR3HR-150-1-ML-WA-WL2	150	デジタルスピコン付き	1	ワーク直角移載(プッシャー)	外付けガイド不要
⑤	スライダー	EC-DS3H-150-1-ML-WA-WL2	150	デジタルスピコン付き	1	ワーク直角移載(プッシャー)	低コスト
⑥	スライダー	EC-DS3HR-150-1-ML-NM-WA-WL2	150	デジタルスピコン付き	1	ワーク直角移載(プッシャー)	低コスト
⑦	ロータリー	EC-RTC9M-330-3-WA-WL2	330 (deg)		1	ワーク反転	衝撃無し
⑧	グリッパー	EC-GRB8M-20-S5-WL2	20		1	ワーク把持	低価格グリッパー