


アイエイアイ製品リスト

装置名称：IXAセンサートラッキングデモ機



No.	タイプ	電動アクチュエータ型式	ストローク (mm)、他	備 考	軸数	用 途	選定ポイント
①	スライダー	EC-S6LAH-200-5-B-WA-WL2	200	ブレーキ付き	2	リフターコンベア昇降	低コスト
②	ロッド	EC-GS4H-50-5-GT2-WA-WL2	50	ラジアル荷重対応	2	ワーククランプ	外付けガイド不要
③	ロッド	EC-RR4H-100-5-MOT-WA-WL2	100	ラジアル荷重対応	1	ワーク直角移載(ブッシャー)	外付けガイド不要
④	スカラロボット	IXA-4NSN4518-5L-T2	450 (アーム長)		1	ワーク移載	高速動作
⑤	スカラロボット	IXA-4NNN1805-5L-T2	450 (アーム長)		1	ワーク移載	高速動作
⑥	ロボポンプ	RP-VPM-1-5	-50kPa以下 (真空到達度)		2	ワーク吸着把持	コンパクト、配管取り回し不要