


アイエイアイ製品リスト


装置名称 : インデックスバイアル瓶 充填デモ機
 ユニット名称 : 右側インデックステーブル(液体充填テーブル)



No.	タイプ	電動アクチュエータ型式	ストローク(mm)、他	備考	軸数	用途	選定ポイント
①	テーブル	EC-T3L-10-5-0-ACR-CJR	10		4	ワーク固定	コンパクト、外付けガイド不要
②	テーブル	EC-T3L-50-5-0-ACR-B-CJR	50	ブレーキ付き	1	液体充填ノズル上下移動	コンパクト、外付けガイド不要
③	ロッド	EC-DRR6LR-165-S3-ACR-B-ML-WA-WL2	165	ブレーキ付き	1	蓋取外しグリッパー上下移動	シリンダー型、耐ラジアル荷重
④	ロッド	EC-DRR3LR-150-S3-ACR-B-ML-WA-WL2	150	ブレーキ付き	1	蓋圧入	シリンダー型、耐ラジアル荷重
⑤	グリッパー	EC-GRB8M-20-S5-ACR-TST-WL2	20 (片側10)		1	蓋取外し	低価格グリッパー
⑥	ダイレクト モーター	DDA-LH18CSA-AI-600-360-T4-S-A1-FL	360 (deg)	インデックスアブソ 600W	1	インデックステーブル回転	高速、高加減速、高トルク、高可搬質量
⑦	テーブル	EC-TW5H-100-S5-ACR-B-NM-WA-WL2	100	ブレーキ付き	1	[ロボポンプ + 吸着ノズル] の上下移動	コンパクト、外付けガイド不要
⑭	ロボポンプ	RP-VPM-1-1	-50kPa以下 (真空到達度)		1	蓋吸着	エジェクタ不要、配管経路短縮

アイエイアイ製品リスト


装置名称 : インデックスバイアル瓶 充填デモ機
 ユニット名称 : 左側インデックステーブル(液体回収テーブル)



No.	タイプ	電動アクチュエータ型式	ストローク(mm)、他	備考	軸数	用途	選定ポイント
①	テーブル	EC-T3L-10-5-0-ACR-CJR	10		4	ワーク固定	コンパクト、外付けガイド不要
②	テーブル	EC-T3L-50-5-0-ACR-B-CJR	50	ブレーキ付き	1	液体回収ノズル上下移動	コンパクト、外付けガイド不要
③	ロッド	EC-DRR6LR-165-S3-ACR-B-MR-WA-WL2	165	ブレーキ付き	1	蓋除外しグリッパー上下移動	シリンダー型、耐ラジアル荷重
④	ロッド	EC-DRR3LR-150-S3-ACR-B-ML-WA-WL2	150	ブレーキ付き	1	蓋圧入	シリンダー型、耐ラジアル荷重
⑤	グリッパー	EC-GRB8M-20-S5-ACR-TST-WL2	20 (片側10)		1	蓋除外し	低価格グリッパー
⑥	ダイレクト モーター	DDA-LH18CSA-AI-600-360-T4-S-A1-FL	360 (deg)	インデックスアブソ 600W	1	インデックステーブル回転	高速、高加減速、高トルク、高可搬質量
⑦	テーブル	EC-TW5H-100-S5-ACR-B-NM-WA-WL2	100	ブレーキ付き	1	[ロボポンプ + 吸着ノズル] の上下移動	コンパクト、外付けガイド不要
⑭	ロボポンプ	RP-VPM-1-1	-50kPa以下 (真空到達度)		1	蓋吸着	エジェクタ不要、配管経路短縮

アイエイアイ製品リスト

装置名称 : インデックスバイアル瓶 充填デモ機
 ユニット名称 : 移載ユニット(ロータリー)、移載ユニット(直動)



No.	タイプ	電動アクチュエータ型式	ストローク (mm)、他	備考	軸数	用途	選定ポイント
⑧	ロータリー	EC-RTC9M-330-S5-ACR-WA-WL2	330 (deg)		1	グリッパー水平移動(円弧)	小スペース移載、衝撃無し
⑨	テーブル	EC-TW4M-50-S5-ACR-B-WA-WL2	50	ブレーキ付き	1	[グリッパー + ロータリーEC] の上下移動	コンパクト、外付けガイド不要
⑩	グリッパー	GRS-MEG-4-DBN-S-S2N	4 (片側2)		1	ワーク把持	小ストローク、低価格グリッパー
⑪	ベルト	EC-B6S-600-S5-ACR-WA-WL2	600		1	グリッパー水平移動(直線)	長ストローク
⑫	テーブル	EC-TW4M-50-S5-ACR-B-WA-WL2	50	ブレーキ付き	1	グリッパー上下移動	コンパクト、外付けガイド不要
⑬	グリッパー	GRS-MEG-4-DBN-S-S2N	4 (片側2)		1	ワーク把持	小ストローク、低価格グリッパー