

翌日出荷対応機種一覧

2025/4/17改定
株式会社アイエイアイ

アクチュエーターは、1注番につき5台まで受注可能です。
同一型式のアクチュエーターについては、1日のDS-1受注全体で5台までとします。
6台目以降の同一型式アクチュエーターは、翌々日出荷になります。

1.アクチュエーター

※オプションの()は条件付で対応可

シリーズ	タイプ	対応状況	ケーブル長	オプション	備考
EC	S6S/H/M/L	5台/日	0/3/5	B/NM/PN/WA/WL	S6□H/S6□AHは対応不可
	S6SR/HR/MR/LR				
	S7S/H/M/L	5台/日	0/3/5	B/NM/PN/WA/WL	S7□H/S7□AHは対応不可
	S7SR/HR/MR/LR				
	R6S/H/M/L	5台/日	0/3/5	B/NM/PN/WA/WL	R6□Wは対応不可
	R7S/H/M/L				
	RR6S/H/M/L	3台/日	0/3/5	B/NM/PN/WA/WL	RR6□H/RR6□AHは対応不可
	RR6SR/HR/MR/LR				
	RR7S/H/M/L	3台/日	0/3/5	B/NM/PN/WA/WL	RR7□H/RR7□AHは対応不可
	RR7SR/HR/MR/LR				
	RP4H/M/L	3台/日	0/3/5	B/PN/WA/WL	2025/5/12~5/19は出荷不可
	GS4H/L/M	3台/日	0/3/5	B/GT□/PN/WA/WL	2025/5/12~5/19は出荷不可
	GD4H/L/M	3台/日	0/3/5	B/PN/WA/WL	2025/5/12~5/19は出荷不可
TC4H/M/L	3台/日	0/3/5	B/GT□/NM/PN/WA/WL	2025/5/12~5/19は出荷不可	
TW4H/M/L	3台/日	0/3/5	B/NM/PN/WA/WL	2025/5/12~5/19は出荷不可	
RCP6(S)/RCS4	SA4C	RCP6, RCP6S, RCS4を合わせて各タイプ5台/日まで	N/P/S/M/R01/R03/R05	B/NM/CJ□	P5対応可
	SA6C		N/P/S/M/R01/R03/R05	B/NM/CJ□	P5対応可
	SA7C		N/P/S/M/R01/R03/R05	B/NM/CJ□	P5対応可
	SA8C		N/P/S/M/R01/R03/R05	B/NM/CJ□	P6対応可
	SA4R		N/P/S/M/R01/R03/R05	B/NM/CJ□	P5対応可
	SA6R		N/P/S/M/R01/R03/R05	B/NM/CJ□	P5対応可
	SA7R		N/P/S/M/R01/R03/R05	B/NM/CJ□	P5対応可
	SA8R		N/P/S/M/R01/R03/R05	B/NM/CJ□	P6対応可
	RA4C		N/P/S/M/R01/R03/R05	B/NM/CJ□	P5対応可
	RA6C		N/P/S/M/R01/R03/R05	B/NM/CJ□	P5対応可
	RA7C		N/P/S/M/R01/R03/R05	B/NM/CJ□	P5対応可
	RA4R		N/P/S/M/R01/R03/R05	B/NM/CJ□	P5対応可
	RA6R		N/P/S/M/R01/R03/R05	B/NM/CJ□	P5対応可
	RA7R		N/P/S/M/R01/R03/R05	B/NM/CJ□	P5対応可
	WSA10C	WSA10, WSA12, WSA14, WSA16それぞれ5台/日上限(各タイプ、カップリング、折返し合計で5台/日まで)	N/P/S/M/R01/R03/R05	B/NM/CJ□	台数上限注意 P5対応可
	WSA12C		N/P/S/M/R01/R03/R05	B/NM/CJ□	台数上限注意 P5対応可
	WSA14C		N/P/S/M/R01/R03/R05	B/NM/CJ□	台数上限注意 P5対応可
WSA16C	N/P/S/M/R01/R03/R05		B/NM/CJ□	台数上限注意 P5対応可	
WSA10R	N/P/S/M/R01/R03/R05		B/NM/CJ□	台数上限注意 P5対応可	
WSA12R	N/P/S/M/R01/R03/R05		B/NM/CJ□	台数上限注意 P5対応可	
WSA14R	N/P/S/M/R01/R03/R05		B/NM/CJ□	台数上限注意 P5対応可	
RCP2	RTB	5台/日	N/P/S/M/R03/R05	NM	
	RTC	5台/日	N/P/S/M/R03/R05	NM	
	RTBB	5台/日	N/P/S/M/R03/R05	NM	
	RTCB	5台/日	N/P/S/M/R03/R05	NM	
	RTBL	5台/日	N/P/S/M/R03/R05	NM	
	RTCL	5台/日	N/P/S/M/R03/R05	NM	
	RTBBL	5台/日	N/P/S/M/R03/R05	NM	
RTCBL	5台/日	N/P/S/M/R03/R05	NM		
RCA	SA4C	5台/日	N/P/S/M	B/NM/(HA)/(LA)	
	SA5C		N/P/S/M	B/NM/(HA)/(LA)	
	SA6C		N/P/S/M	B/NM/(HA)/(LA)	
	SA4R		N/P/S/M	B/NM/LA	
	SA5R		N/P/S/M	B/NM/LA	
	SA6R		N/P/S/M	B/NM/LA	

翌日出荷対応機種一覧

2025/4/17改定
株式会社アイエイアイ

コントローラーは、アクチュエーターとのセット受注、又は単品受注で5台まで受注可能です。

2.コントローラー

シリーズ	タイプ	I/O種類	フィールドネットワーク	DINレール	ケーブル長	対応状況	備考
PCON	CYB/PLB/POB	NP/PN	-	DN	0/2/3/5m	5台/日	
	CB/CFB	NP/PN/ PLN/PLP	DV/CC/PR/CN/ML /ML3/EC/EP/PRT	DN	0/2/3/5m	5台/日	
ACON	CYB/PLB/POB	NP/PN	-	DN	0/2/3/5m	5台/日	
	CB	NP/PN/ PLN/PLP	DV/CC/PR/CN/ML /ML3/EC/EP/PRT	DN	0/2/3/5m	5台/日	
SCON	CB	NP/PN	DV/CC/PR/CN/ML /ML3/EC/EP/PRT	-	0/2/3/5m	5台/日	
RCON	PC/PCF/AC/DC		-			4台/日	
RCON ゲートウェイ	GW/GWG		DV/CC/CIE/PR /EC/EP/PRT			4台/日	RCON-GW-□-FU□-□は対象です RCON-FUは対象外です
RCON 拡張ユニット	EXT		-			4台/日	RCON-EXT-TRの単品は対象外です

翌日出荷対応機種一覧

2025/4/17改定
株式会社アイエイアイ

1注番につき5台まで受注可能です。
但し、同一型式のオプション品については、DS-1受注全体で5台/日となります。

3.オプション品

分類	型式	ケーブル長	対応状況	備考
ティーチングボックス	TB-02-SC		5台/日	下記型式も対象です
	TB-02-C		5台/日	
	TB-02-S		5台/日	TB-02□-□-CHI TB-02□-□-ENG TB-02□-□-SWR TB-02□-□-SCN
	TB-02D-SC		3台/日	
	TB-02D-C		3台/日	
	TB-02D-S		3台/日	下記型式も対象です
	TB-03-SC		5台/日	
	TB-03-C		5台/日	
TB-03-S		5台/日	TB-03-SCN TB-03-□-C/K/E/N-ENG/CHI	
TB-02用ケーブル	CB-TB1-C002	0.2m	5本/日	
	CB-TB1-X002	0.2m	5本/日	
	CB-SEL-SJS002	0.2m	5本/日	
パソコン対応ソフト	IA-OS		7/日	
	IA-OS-C		7/日	
	RCM-101-USB-ENG		5/日	
	IA-101-X-USBS		5/日	
	IA-101-X-USBS-ENG		5/日	
	IA-101-X-MW-JS		5/日	
	IA-101-X-MW-JS-ENG		5/日	
	IA-101-X-USBMW		5/日	
IA-101-X-USBMW-ENG		5/日		
回生抵抗ユニット	RESUD-1		5/日	
	RESUD-2		5/日	
	RESU-1		5/日	
	RESU-2		5/日	
ノイズフィルタ	NF2010A-UP		5/日	
パソコンケーブル	CB-RCA-SIO050	5m	5本/日	
	CB-SEL-USB030	3m	5本/日	
	CB-SEL-SJS002	0.2m	5本/日	
変換アダプタ	RCB-CV-MW		5個/日	
	RCB-CV-USB		5個/日	
リンクケーブル	CB-RCB-CTL002	0.2m	5本/日	
ダミープラグ	DP-4S		5/日	
パルス変換器	AK-04		5/日	
DC24V電源	PSA-24		5台/日	
	PSA-24L		5台/日	
変換ケーブル	CB-CAN-AJ002	0.2m	5本/日	
変換コネクタ	RCM-CV-APCS		5/日	

翌日出荷対応機種一覧

2025/4/17改定
株式会社アイエイアイ

1注番につき3本まで受注可能です。

但し、同一型式のMPGケーブルについては、DS-1受注全体で5本/日となります。(※の型式は除く)

4.MPGケーブル

機種	型式	ケーブル長	対応状況	備考
RCA2	CB-ACS-MPA***	3/5/10m	3本/日	
	CB-APSEP-MPA***	10m	3本/日	
RCP5/RCP6	CB-CAN-MPA***	10m	3本/日	
	CB-CAN-MPA***-RB	10m	3本/日	
RCP6高推力 RCP6S	CB-CFA3-MPA***	3/5/10m	3本/日	
	CB-CFA3-MPA***-RB	3/5/10m	3本/日	
	CB-RCP6S-PWBIO***	3/5/10m	3本/日	
	CB-RCP6S-PWBIO***-RB	3/5/10m	3本/日	
単軸系	※ CB-X-MA***	10m	DS-1受注全体で 2本/日	
	※ CB-X-PA***	10m		
	※ CB-X1-PA***	10m		
	CB-X1-PLA***	3/5/10m		3本/日
RCS2/RCS3/NS	CB-RCC-MA***-RB	3/5/10m	3本/日	
	CB-X3-PA***	3/5/10m	3本/日	
RCON接続用	CB-ADPC-MPA***	0.2/10m	3本/日	
	CB-ADPC-MPA***-RB	0.2/10m	3本/日	
	CB-RCAPC-MPA***	10m	3本/日	
	CB-RCAPC-MPA***-RB	10m	3本/日	