

翌日出荷対応製品一覧

2026/9/1 改定
株式会社 アイエイアイ

アクチュエーターは、1注番につき5台まで受注可能です。
同一型式のアクチュエーターについては、1日の「翌日出荷対応」全体で5台までとします。

1. アクチュエーター

シリーズ	タイプ	受注可能数	オプション	ケーブル長	備考
EC	S4S	8タイプ合わせて 5台/日まで	B/NM/PN	0/3/5/10m	RCON-EC接続仕様／4方向コネクタケーブルは選択不可
	S4H		WA/WL		
	S4M		MOB/MOL		
	S4L		MOR/MOT		
	S4SR		B/ML/MR NM/PN WA/WL	0/3/5/10m	
	S4HR				
	S4MR				
	S4LR				
EC	S6S	8タイプ合わせて 5台/日まで	B/NM/PN	0/3/5/10m	RCON-EC接続仕様／4方向コネクタケーブルは選択不可
	S6H		WA/WL		
	S6M				
	S6L				
	S6SR		B/ML/MR NM/PN WA/WL	0/3/5/10m	
	S6HR				
	S6MR				
	S6LR				
EC	S7S	8タイプ合わせて 5台/日まで	B/NM/PN	0/3/5/10m	RCON-EC接続仕様／4方向コネクタケーブルは選択不可
	S7H		WA/WL		
	S7M				
	S7L				
	S7SR		B/ML/MR NM/PN WA/WL	0/3/5/10m	
	S7HR				
	S7MR				
	S7LR				
EC	R6S	4タイプ合わせて 5台/日まで	B/NM/PN WA/WL	0/3/5/10m	RCON-EC接続仕様／4方向コネクタケーブルは選択不可
	R6H				
	R6M				
	R6L				
EC	R7S	4タイプ合わせて 5台/日まで	B/NM/PN WA/WL	0/3/5/10m	RCON-EC接続仕様／4方向コネクタケーブルは選択不可
	R7H				
	R7M				
	R7L				
EC	RR6S	8タイプ合わせて 5台/日まで	B/NM/PN	0/3/5/10m	RCON-EC接続仕様／4方向コネクタケーブルは選択不可
	RR6H		WA/WL		
	RR6M				
	RR6L				
	RR6SR		B/ML/MR NM/PN WA/WL	0/3/5/10m	
	RR6HR				
	RR6MR				
	RR6LR				

1. アクチュエーター

シリーズ	タイプ	受注可能数	オプション	ケーブル長	備考
EC	RR7S	8タイプ合わせて 5台/日まで	B/NM/PN WA/WL	0/3/5/10m	RCON-EC接続仕様／4方向コネクターケーブルは選択不可
	RR7H				
	RR7M				
	RR7L				
	RR7SR		B/ML/MR NM/PN WA/WL	0/3/5/10m	
	RR7HR				
	RR7MR				
	RR7LR				
EC	RP4H	3タイプ合わせて 3台/日まで	B/PN WA/WL	0/3/5/10m	RCON-EC接続仕様／4方向コネクターケーブルは選択不可
	RP4M				
	RP4L				
EC	GS4H	3タイプ合わせて 3台/日まで	B/GT2/GT3 GT4/PN WA/WL	0/3/5/10m	RCON-EC接続仕様／4方向コネクターケーブルは選択不可
	GS4M				
	GS4L				
EC	GD4H	3タイプ合わせて 3台/日まで	B/PN WA/WL	0/3/5/10m	RCON-EC接続仕様／4方向コネクターケーブルは選択不可
	GD4M				
	GD4L				
EC	TC4H	3タイプ合わせて 3台/日まで	B/GT2/GT3 GT4/NM/PN WA/WL	0/3/5/10m	RCON-EC接続仕様／4方向コネクターケーブルは選択不可
	TC4M				
	TC4L				
EC	TW4H	3タイプ合わせて 3台/日まで	B/NM/PN WA/WL	0/3/5/10m	RCON-EC接続仕様／4方向コネクターケーブルは選択不可
	TW4M				
	TW4L				
EC	T3M	2タイプ合わせて 3台/日まで	B/PN/WL	0/3/5m	RCON-EC接続仕様／4方向コネクターケーブルは選択不可 アクチュエーターケーブルは1m/3m/5m限定
	T3L				
EC	TW5S	4タイプ合わせて 3台/日まで	B/PN WA/WL	0/3/5/10m	RCON-EC接続仕様／4方向コネクターケーブルは選択不可
	TW5H				
	TW5M				
	TW5L				
EC	RTC9M	2タイプ合わせて 3台/日まで	B/PN WA/WL	0/3/5/10m	RCON-EC接続仕様／4方向コネクターケーブルは選択不可
	RTC12M				

1. アクチュエーター

シリーズ	タイプ	受注可能数	オプション	ケーブル長	備考
RCP6	SA4C	2シリーズ合わせて 5台/日まで	B/CJB/CJL/CJR/CJT/NM	N/S/M/X10/R03/R05/R10	P3/P5/T2/T4対応可
RCS4					
RCP6	SA6C	2シリーズ合わせて 5台/日まで	B/CJB/CJL/CJR/CJT/NM	N/S/M/X10/R03/R05/R10	P3/P5/T2/T4対応可
RCS4					
RCP6	SA7C	2シリーズ合わせて 5台/日まで	B/CJB/CJL/CJR/CJT/NM	N/S/M/X10/R03/R05/R10	P3/P5/T2/T4対応可
RCS4					
RCP6	SA8C	2シリーズ合わせて 5台/日まで	B/CJB/CJL/CJR/CJT/NM	N/S/M/X10/R03/R05/R10	P4/P6/T2/T4対応可
RCS4					
RCP6	SA4R	2シリーズ合わせて 5台/日まで	B/CJO/ML/MR/NM	N/S/M/X10/R03/R05/R10	P3/P5/T2/T4対応可
RCS4			B/CJB/CJO/CJT/ML/MR/NM		
RCP6	SA6R	2シリーズ合わせて 5台/日まで	B/CJO/ML/MR/NM	N/S/M/X10/R03/R05/R10	P3/P5/T2/T4対応可
RCS4			B/CJB/CJO/CJT/ML/MR/NM		
RCP6	SA7R	2シリーズ合わせて 5台/日まで	B/CJO/ML/MR/NM	N/S/M/X10/R03/R05/R10	P3/P5/T2/T4対応可
RCS4			B/CJB/CJO/CJT/ML/MR/NM		
RCP6	SA8R	2シリーズ合わせて 5台/日まで	B/CJO/ML/MR/NM	N/S/M/X10/R03/R05/R10	P4/P6/T2/T4対応可
RCS4			B/CJB/CJO/CJT/ML/MR/NM		
RCP6	RA4C	2シリーズ合わせて 5台/日まで	B/CJB/CJL/CJR/CJT/NM	N/S/M/X10/R03/R05/R10	P3/P5/T2/T4対応可
RCS4					
RCP6	RA6C	2シリーズ合わせて 5台/日まで	B/CJB/CJL/CJR/CJT/NM	N/S/M/X10/R03/R05/R10	P3/P5/T2/T4対応可
RCS4					
RCP6	RA7C	2シリーズ合わせて 5台/日まで	B/CJB/CJL/CJR/CJT/NM	N/S/M/X10/R03/R05/R10	P3/P5/T2/T4対応可
RCS4					
RCP6	RA4R	2シリーズ合わせて 5台/日まで	B/CJO/ML/MR/MT/NM	N/S/M/X10/R03/R05/R10	P3/P5/T2/T4対応可
RCS4			B/CJB/CJO/CJT/ML/MR/NM		
RCP6	RA6R	2シリーズ合わせて 5台/日まで	B/CJO/ML/MR/MT/NM	N/S/M/X10/R03/R05/R10	P3/P5/T2/T4対応可
RCS4			B/CJB/CJO/CJT/ML/MR/NM		
RCP6	RA7R	2シリーズ合わせて 5台/日まで	B/CJO/ML/MR/MT/NM	N/S/M/X10/R03/R05/R10	P3/P5/T2/T4対応可
RCS4			B/CJB/CJO/CJT/ML/MR/NM		
RCP6	RA8R	2シリーズ合わせて 5台/日まで	B/CJO/ML/MR/MT/NM	N/S/M/X10/R03/R05/R10	P4/P6/T2/T4対応可
RCS4			B/CJB/CJO/CJT/ML/MR/NM		
RCP6	TA6C シングルノック仕様限定	5台/日まで	B/CJT/CJR/CJL/CJB/NM	N/S/M/X10/R03/R05/R10	P3/P5対応 対応ストローク 50/100/150/200限定
	TA6R シングルノック仕様限定	5台/日まで	B/CJO/ML/MR/NM	N/S/M/X10/R03/R05/R10	P3/P5対応 対応ストローク 50/100/150/200限定
	TA7C シングルノック仕様限定	5台/日まで	B/CJT/CJR/CJL/CJB/NM	N/S/M/X10/R03/R05/R10	P3/P5対応 対応ストローク 50/100/150/200/300限定
	TA7R シングルノック仕様限定	5台/日まで	B/CJO/ML/MR/NM	N/S/M/X10/R03/R05/R10	P3/P5対応 対応ストローク 50/100/150/200/300限定
	GRT7B	3台/日まで	AC1/AC2/AC3/CJBB CJBS/CJLB/CJLS/CJRB CJRS/CJTB/CJTS/NM	N/S/M/X10/R03/R05/R10	P3/P5対応
RCS4	RRA7R	5台/日まで	B/CJT/CJB/CJO/ML/MR/NM	N/S/M/X10/R03/R05/R10	T2/T4対応
RCA2	TCA4NA	5台/日まで	K2/LA/CNS	N/S/M/X10	A3/A5/A6対応
	RP4NA	5台/日まで	K2/LA/CNS	N/S/M/X10	A3/A5/A6対応
	GS4NA	5台/日まで	K2/LA/CNS	N/S/M/X10	A3/A5/A6対応
	GD4NA	5台/日まで	K2/LA/CNS	N/S/M/X10	A3/A5/A6対応

翌日出荷対応製品一覧

2026/9/1 改定
株式会社 アイエイアイ

コントローラーは、アクチュエーターとのセット受注、又は単品受注で5台まで受注可能です。

2. コントローラー

シリーズ	タイプ	受注可能数	I/O種類	フィールド ネットワーク	DINレール	ケーブル長	備考
PCON	CYB	3タイプ合わせて 5台/日まで	NP/PN	-	DN	0/2/3/5m	
	PLB						
	POB						
	CB	4タイプ合わせて 10台/日まで	NP/PN/PLN/PLP	DV/CC/PR/CN/ML ML3/EC/EP/PRT	DN	0/2/3/5m	
	CFB						
	CGB						
	CGFB						
ACON	CYB	3タイプ合わせて 5台/日まで	NP/PN	-	DN	0/2/3/5m	
	PLB						
	POB						
	CB	5台/日まで	NP/PN/PLN/PLP	DV/CC/PR/CN/ML ML3/EC/EP/PRT	DN	0/2/3/5m	
SCON	CB	2タイプ合わせて 5台/日まで	NP/PN	DV/CC/PR/CN/ML ML3/EC/EP/PRT	-	0/2/3/5m	モーター種類3000/3300は対象外
	CGB						
RCON	PC	4タイプ合わせて 10台/日まで	-	-	-	-	
	PCF						
	AC						
	DC						
	SC	5台/日まで	-	-	-	-	

翌日出荷対応製品一覧

2026/9/1 改定
株式会社 アイエイアイ

1注番につき5台まで受注可能です。

4. オプション品

分類	型式	フィールド ネットワーク	受注可能数	備考
回生抵抗ユニット	RESUD-1	-	5/日	
	RESUD-2	-	5/日	
	RESU-1	-	5/日	
	RESU-2	-	5/日	
ノイズフィルタ	NAC-10-472	-	5/日	
パルス変換器	AK-04	-	5/日	
DC24V電源	PSA-24	-	5台/日	
	PSA-24L	-	5台/日	
RCONゲートウェイ	RCON-GW-*	DV/CC/CIE/PR EC/EP/PRT	合わせて 10台/日まで	RCON-GW(G)-□(-FU□)(-TRN)も対象 RCON-FUは対象外
	RCON-GWG-*			
RCON拡張ユニット	RCON-EXT	-	合わせて 4台/日まで	RCON-EXT-TRの単品は対象外
	RCON-EXT-NP-(0/2/3/5)			
	RCON-EXT-PN-(0/2/3/5)			
EC接続ユニット	RCON-EC-4	-	5台/日まで	
200V電源ユニット	RCON-PS2-3	-	5台/日まで	
	RCON-PS2-3-TRN			

即納出荷対応製品一覧

1注番につき5台まで受注可能です。

2026/9/1 改定
株式会社アイエイアイ

1. コントローラーオプション等

区分	型式	受注可能数	備考
TP	TB-02-C	TB-02/03 合計で5台	
	TB-02-S		
	TB-02-SC		
	TB-02-SCN		
	TB-03-C		
	TB-03-S		
	TB-03-SC		
	TB-02D-C	TB-02D 合計で5台	
	TB-02D-S		
	TB-02D-SC		
	TB-02D-SCN		
P Cソフト	IA-OS	7	
	IA-OS-C	7	
	IA-101-X-MW	7	
	IA-101-X-MW-JS	5	
	IA-101-X-MW-JS-ENG	5	
	IA-101-X-USBMW	5	
	IA-101-X-USBMW-ENG	5	
	IA-101-X-USBS	5	
	IA-101-XA-MW	7	
変換アダプタ 変換ユニット	IA-CV-USB	7	
	RCB-CV-MW	5	
	RCB-CV-USB	5	
	RCM-CV-APCS	5	
アブソバッテリー	AB-1	10	
	AB-3	10	
	AB-5	10	
	AB-6	10	
	AB-7	10	
	IA-XAB-BT	10	
ダミープラグ	DP-4S	5	

2. ケーブル

区分	型式	ケーブル長	受注 可能数	備考
ケーブル	CB-ACS-MPA030	3m	3	
	CB-ACS-MPA050	5m	3	
	CB-ACS-MPA100	10m	3	
	CB-ADPC-MPA002	0.2m	3	
	CB-ADPC-MPA002-RB	0.2m	3	
	CB-ADPC-MPA030-RB	3m	3	
	CB-ADPC-MPA050-RB	5m	3	
	CB-ADPC-MPA100-RB	10m	3	
	CB-APSEP-MPA030	3m	3	
	CB-APSEP-MPA050	5m	3	
	CB-APSEP-MPA100	10m	3	
	CB-CAN-AJ002	0.2m	3	
	CB-CAN-MPA030-RB	3m	3	
	CB-CAN-MPA050-RB	5m	3	
	CB-CAN-MPA100-RB	10m	3	
	CB-CFA3-MPA030-RB	3m	3	
	CB-CFA3-MPA050-RB	5m	3	
	CB-CFA3-MPA100-RB	10m	3	
	CB-EC-PW030-RB	3m	3	
	CB-EC-PW050-RB	5m	3	
	CB-EC-PW100-RB	10m	3	
	CB-EC-PWBIO030-RB	3m	3	
	CB-EC-PWBIO050-RB	5m	3	
	CB-EC-PWBIO100-RB	10m	3	
	CB-REC-PWBIO050-RB	5m	3	
	CB-PSEP-MPA030	3m	3	
	CB-PSEP-MPA050	5m	3	
	CB-RCAPC-MPA030-RB	3m	3	
	CB-RCAPC-MPA050-RB	5m	3	
	CB-RCAPC-MPA100-RB	10m	3	
	CB-RCP6S-PWBIO030-RB	3m	3	
	CB-RCP6S-PWBIO050-RB	5m	3	
	CB-RCP6S-PWBIO100-RB	10m	3	
	CB-X1-PA030	3m	3	
	CB-X1-PA050	5m	3	

2. ケーブル

区分	型式	ケーブル長	受注 可能数	備考
ケーブル	CB-X1-PA100	10m	3	
	CB-X1-PLA030	3m	3	
	CB-X1-PLA050	5m	3	
	CB-X1-PLA100	10m	3	
	CB-X2-MA050	5m	3	
	CB-X2-MA100	10m	3	
	CB-X3-PA030	3m	3	
	CB-X3-PA050	5m	3	
	CB-X3-PA100	10m	3	
	CB-X-MA030	3m	3	
	CB-X-MA050	5m	3	
	CB-X-MA100	10m	3	
	CB-X-PA030	3m	3	
	CB-X-PA050	5m	3	
	CB-X-PA100	10m	3	
	CB-CON-LB005	0.5m	5	
	CB-PACA-CNB002	0.2m	5	
	CB-PAC-PIO020	2m	5	
	CB-RCA-SIO050	5m	5	
	CB-SC-STO030	3m	5	
	CB-SEL-SJS002	0.2m	5	
	CB-SEL-USB030	3m	5	
	CB-ST-E1MW050	5m	5	
	CB-TB1-C002	0.2m	5	
	CB-TB1-GC002	0.2m	5	
	CB-TB1-X002	0.2m	5	
	CB-XPQ-PJ003	0.3m	5	
コネクタ変換ケーブル	CB-RCB-CTL002	0.2m	5	