

翌日出荷対応機種一覧

2026/3/2 改定

株式会社 アイエイアイ

アクチュエーターは、1注番につき5台まで受注可能です。

同一型式のアクチュエーターについては、1日の「翌日出荷対応」全体で5台までとします。

6台目以降の同一型式アクチュエーターは、翌々日出荷になります。

1. アクチュエーター

シリーズ	タイプ	対応可能数	オプション	ケーブル長	備考
EC	S4S	8タイプ合わせて 5台/日まで	B/NM/PN WA/WL MOB/MOL MOR/MOT	0/3/5/10m	RCON-EC接続仕様/4方向コネクタケーブルは選択不可
	S4H				
	S4M				
	S4L				
	S4SR		B/ML/MR NM/PN WA/WL	0/3/5/10m	
	S4HR				
	S4MR				
	S4LR				
EC	S6S	8タイプ合わせて 5台/日まで	B/NM/PN WA/WL	0/3/5/10m	RCON-EC接続仕様/4方向コネクタケーブルは選択不可
	S6H				
	S6M				
	S6L				
	S6SR		B/ML/MR NM/PN WA/WL	0/3/5/10m	
	S6HR				
	S6MR				
	S6LR				
EC	S7S	8タイプ合わせて 5台/日まで	B/NM/PN WA/WL	0/3/5/10m	RCON-EC接続仕様/4方向コネクタケーブルは選択不可
	S7H				
	S7M				
	S7L				
	S7SR		B/ML/MR NM/PN WA/WL	0/3/5/10m	
	S7HR				
	S7MR				
	S7LR				
EC	R6S	4タイプ合わせて 5台/日まで	B/NM/PN WA/WL	0/3/5/10m	RCON-EC接続仕様/4方向コネクタケーブルは選択不可
	R6H				
	R6M				
	R6L				
EC	R7S	4タイプ合わせて 5台/日まで	B/NM/PN WA/WL	0/3/5/10m	RCON-EC接続仕様/4方向コネクタケーブルは選択不可
	R7H				
	R7M				
	R7L				
EC	RR6S	8タイプ合わせて 5台/日まで	B/NM/PN WA/WL	0/3/5/10m	RCON-EC接続仕様/4方向コネクタケーブルは選択不可
	RR6H				
	RR6M				
	RR6L				
	RR6SR		B/ML/MR NM/PN WA/WL	0/3/5/10m	
	RR6HR				
	RR6MR				
	RR6LR				

1. アクチュエーター

シリーズ	タイプ	対応可能数	オプション	ケーブル長	備考
EC	RR7S	8タイプ合わせて 5台/日まで	B/NM/PN WA/WL	0/3/5/10m	RCON-EC接続仕様/4方向コネクタケーブルは選択不可
	RR7H				
	RR7M				
	RR7L				
	RR7SR		B/ML/MR NM/PN WA/WL	0/3/5/10m	
	RR7HR				
	RR7MR				
	RR7LR				
EC	RP4H	3タイプ合わせて 3台/日まで	B/PN WA/WL	0/3/5/10m	RCON-EC接続仕様/4方向コネクタケーブルは選択不可
	RP4M				
	RP4L				
EC	GS4H	3タイプ合わせて 3台/日まで	B/GT2/GT3 GT4/PN WA/WL	0/3/5/10m	RCON-EC接続仕様/4方向コネクタケーブルは選択不可
	GS4M				
	GS4L				
EC	GD4H	3タイプ合わせて 3台/日まで	B/PN WA/WL	0/3/5/10m	RCON-EC接続仕様/4方向コネクタケーブルは選択不可
	GD4M				
	GD4L				
EC	TC4H	3タイプ合わせて 3台/日まで	B/GT2/GT3 GT4/NM/PN WA/WL	0/3/5/10m	RCON-EC接続仕様/4方向コネクタケーブルは選択不可
	TC4M				
	TC4L				
EC	TW4H	3タイプ合わせて 3台/日まで	B/NM/PN WA/WL	0/3/5/10m	RCON-EC接続仕様/4方向コネクタケーブルは選択不可
	TW4M				
	TW4L				
EC	T3M	2タイプ合わせて 3台/日まで	B/PN/WL	0/3/5m	RCON-EC接続仕様/4方向コネクタケーブルは選択不可 アクチュエーターケーブルは1m/3m/5m限定
	T3L				
EC	TW5S	4タイプ合わせて 3台/日まで	B/PN WA/WL	0/3/5/10m	RCON-EC接続仕様/4方向コネクタケーブルは選択不可
	TW5H				
	TW5M				
	TW5L				
EC	RTC9M	2タイプ合わせて 3台/日まで	B/PN WA/WL	0/3/5/10m	RCON-EC接続仕様/4方向コネクタケーブルは選択不可
	RTC12M				

1. アクチュエーター

シリーズ	タイプ	対応可能数	オプション	ケーブル長	備考
RCP6 RCS4	SA4C	2シリーズ合わせて 5台/日まで	B/CJB/CJL/CJR/CJT/NM	N/S/M/X10/R03/R05/R10	P3/P5/T2/T4対応可
RCP6 RCS4	SA6C	2シリーズ合わせて 5台/日まで	B/CJB/CJL/CJR/CJT/NM	N/S/M/X10/R03/R05/R10	P3/P5/T2/T4対応可
RCP6 RCS4	SA7C	2シリーズ合わせて 5台/日まで	B/CJB/CJL/CJR/CJT/NM	N/S/M/X10/R03/R05/R10	P3/P5/T2/T4対応可
RCP6 RCS4	SA8C	2シリーズ合わせて 5台/日まで	B/CJB/CJL/CJR/CJT/NM	N/S/M/X10/R03/R05/R10	P4/P6/T2/T4対応可
RCP6 RCS4	SA4R	2シリーズ合わせて 5台/日まで	B/CJO/ML/MR/NM B/CJB/CJO/CJT/ML/MR/NM	N/S/M/X10/R03/R05/R10	P3/P5/T2/T4対応可
RCP6 RCS4	SA6R	2シリーズ合わせて 5台/日まで	B/CJO/ML/MR/NM B/CJB/CJO/CJT/ML/MR/NM	N/S/M/X10/R03/R05/R10	P3/P5/T2/T4対応可
RCP6 RCS4	SA7R	2シリーズ合わせて 5台/日まで	B/CJO/ML/MR/NM B/CJB/CJO/CJT/ML/MR/NM	N/S/M/X10/R03/R05/R10	P3/P5/T2/T4対応可
RCP6 RCS4	SA8R	2シリーズ合わせて 5台/日まで	B/CJO/ML/MR/NM B/CJB/CJO/CJT/ML/MR/NM	N/S/M/X10/R03/R05/R10	P4/P6/T2/T4対応可
RCP6 RCS4	RA4C	2シリーズ合わせて 5台/日まで	B/CJB/CJL/CJR/CJT/NM	N/S/M/X10/R03/R05/R10	P3/P5/T2/T4対応可
RCP6 RCS4	RA6C	2シリーズ合わせて 5台/日まで	B/CJB/CJL/CJR/CJT/NM	N/S/M/X10/R03/R05/R10	P3/P5/T2/T4対応可
RCP6 RCS4	RA7C	2シリーズ合わせて 5台/日まで	B/CJB/CJL/CJR/CJT/NM	N/S/M/X10/R03/R05/R10	P3/P5/T2/T4対応可
RCP6 RCS4	RA4R	2シリーズ合わせて 5台/日まで	B/CJO/ML/MR/MT/NM B/CJB/CJO/CJT/ML/MR/NM	N/S/M/X10/R03/R05/R10	P3/P5/T2/T4対応可
RCP6 RCS4	RA6R	2シリーズ合わせて 5台/日まで	B/CJO/ML/MR/MT/NM B/CJB/CJO/CJT/ML/MR/NM	N/S/M/X10/R03/R05/R10	P3/P5/T2/T4対応可
RCP6 RCS4	RA7R	2シリーズ合わせて 5台/日まで	B/CJO/ML/MR/MT/NM B/CJB/CJO/CJT/ML/MR/NM	N/S/M/X10/R03/R05/R10	P3/P5/T2/T4対応可
RCP6 RCS4	RA8R	2シリーズ合わせて 5台/日まで	B/CJO/ML/MR/MT/NM B/CJB/CJO/CJT/ML/MR/NM	N/S/M/X10/R03/R05/R10	P4/P6/T2/T4対応可
RCP6	TA6C シングルロック仕様限定	5台/日まで	B/CJT/CJR/CJL/CJB/NM	N/S/M/X10/R03/R05/R10	P3/P5対応 対応ストローク 50/100/150/200限定
	TA6R シングルロック仕様限定	5台/日まで	B/CJO/ML/MR/NM	N/S/M/X10/R03/R05/R10	P3/P5対応 対応ストローク 50/100/150/200限定
	TA7C シングルロック仕様限定	5台/日まで	B/CJT/CJR/CJL/CJB/NM	N/S/M/X10/R03/R05/R10	P3/P5対応 対応ストローク 50/100/150/200/300限定
	TA7R シングルロック仕様限定	5台/日まで	B/CJO/ML/MR/NM	N/S/M/X10/R03/R05/R10	P3/P5対応 対応ストローク 50/100/150/200/300限定
	GRT7B	3台/日まで	AC1/AC2/AC3/CJBB CJBS/CJLB/CJLS/CJRB CJRS/CJTB/CJTS/NM	N/S/M/X10/R03/R05/R10	P3/P5対応
RCS4	RRA7R	5台/日まで	B/CJT/CJB/CJO/ML/MR/NM	N/S/M/X10/R03/R05/R10	T2/T4対応
RCA2	TCA4NA	5台/日まで	K2/LA/CNS	N/S/M/X10	A3/A5/A6対応
	RP4NA	5台/日まで	K2/LA/CNS	N/S/M/X10	A3/A5/A6対応
	GS4NA	5台/日まで	K2/LA/CNS	N/S/M/X10	A3/A5/A6対応
	GD4NA	5台/日まで	K2/LA/CNS	N/S/M/X10	A3/A5/A6対応

翌日出荷対応機種一覧

2026/3/2 改定
株式会社 アイエイアイ

コントローラーは、アクチュエーターとのセット受注、又は単品受注で5台まで受注可能です。

2. コントローラー

シリーズ	タイプ	対応 可能数	I/O種類	フィールド ネットワーク	DINレール	ケーブル長	備考	
PCON	CYB	3タイプ合わせて 5台/日まで	NP/PN	-	DN	0/2/3/5m		
	PLB							
	POB							
		CB	4タイプ合わせて 10台/日まで	NP/PN/PLN/PLP	DV/CC/PR/CN/ML ML3/EC/EP/PRT	DN	0/2/3/5m	
		CFB						
		CGB						
		CGFB						
ACON	CYB	3タイプ合わせて 5台/日まで	NP/PN	-	DN	0/2/3/5m		
	PLB							
	POB							
	CB	5台/日まで	NP/PN/PLN/PLP	DV/CC/PR/CN/ML ML3/EC/EP/PRT	DN	0/2/3/5m		
SCON	CB	2タイプ合わせて 5台/日まで	NP/PN	DV/CC/PR/CN/ML ML3/EC/EP/PRT	-	0/2/3/5m	モーター種類3000/3300は対象外	
	CGB							
RCON	PC	4タイプ合わせて 10台/日まで	-	-	-	-		
	PCF							
	AC							
	DC							
	SC	5台/日まで	-	-	-	-		

翌日出荷対応機種一覧

2026/3/2 改定
株式会社 アイエイアイ

1注番につき5台まで受注可能です。

4. オプション品

分類	型式	フィールドネットワーク	対応可能数	備考
回生抵抗ユニット	RESUD-1	-	5/日	
	RESUD-2	-	5/日	
	RESU-1	-	5/日	
	RESU-2	-	5/日	
ノイズフィルタ	NF2010A-UP	-	5/日	
パルス変換器	AK-04	-	5/日	
DC24V電源	PSA-24	-	5台/日	
	PSA-24L	-	5台/日	
変換コネクタ	RCM-CV-APCS	-	5/日	
RCONゲートウェイ	RCON-GW-*	DV/CC/CIE/PR EC/EP/PRT	合わせて 10台/日まで	RCON-GW(G)-□(-FU□)(-TRN)も対象 RCON-FUは対象外
	RCON-GWG-*			
RCON拡張ユニット	RCON-EXT	-	合わせて 4台/日まで	RCON-EXT-TRの単品は対象外
	RCON-EXT-NP-(0/2/3/5)			
	RCON-EXT-PN-(0/2/3/5)			
EC接続ユニット	RCON-EC-4	-	5台/日まで	
200V電源ユニット	RCON-PS2-3	-	5台/日まで	
	RCON-PS2-3-TRN			