


IK3-P6BBG2 □ □ S

RCP6 3軸 XYB + Z軸ベース固定 組合せ
X軸：SA8C(ストレート)
Y軸：SA7R(折返し) Z軸：TA6R(折返し)

■ 型式項目



- (1) 基本的に組立てた形での出荷になります。
 ばらし出荷をご希望の場合は、営業担当までご相談ください。
 - (2) ストロークが 75mm で型式項目のストローク欄が「7.5」のようになる場合は、
 0.5 を省略して「7」を表記してください。
 - (3) 「加速度別可搬質量」は X 軸、Y 軸、Z 軸共に同じ加減速度の場合です。
 著しい振動が生じる場合、適宜、速度、加減速度を落として使用してください。

加速度別可搬質量

表内の単位はkgです。

■HSLタイプ：X高速・Y超高速・Z低速 ■HSMタイプ：X高速・Y超高速・Z中速 ■HSHタイプ：X高速・Y超高速・Z高速

(注) 上写真は組合わせ方向「1」、全軸ケーブルベア付きの場合になります。
他の組合わせ方向については、5-11ページをご覧ください。

Y軸(mm)	50~200 (50mmごと)	250	Y軸(mm)	50~200 (50mmごと)	250	Y軸(mm)	50~200 (50mmごと)	250
加減速度(G)			加減速度(G)			加減速度(G)		
0.1	4	3	0.1	2.5	2	0.1	1.5	1
0.3	4	3	0.3	2.5	2	0.3	1.5	1
0.5	4	3	0.5	2.5	2	0.5	1.5	1

ストローク別価格表(標準価格)

(注) Z軸のブレーキ価格は、上記価格に含まれています。

(注) 上記はケーブルベアなし、配線なしの価格です。

IAI

ケーブル長価格表(標準価格)

種類	ケーブル記号	長さ	PM1	PM2
標準タイプ	1L	1m	—	—
	3L	3m	—	—
	5L	5m	—	—
	6L ~ 10L	6m ~ 10m	—	—
	11L ~ 15L	11m ~ 15m	—	—

(注) 全輪標準ケーブルとなります。

(注) 第2軸、第3軸ケーブルの長さはケーブルペア出口からの長さです。

ケーブルペア内配線用として、ロボットケーブルが別途付属されます。

(注) 標準は1m、3m、5mですが、それ以外の長さもm単位で最大15mまで対応可能です。

(注) PM2の場合、変換ケーブルが別途必要になります。詳細は8-101ページをご参照ください。

スペック

項目	X軸	Y軸	Z軸
構成軸	RCP6-SA8C	RCP6-SA7R	RCP6-TA6R
ストローク	50~1100mm (50mmごと)	50~250mm (50mmごと)	50~150mm (25mmごと)
最高速度(注2)	HSL HSM 300mm/s HSR 640mm/s 280mm/s 440mm/s	140mm/s	
モーターサイズ	56□高推力パルスモーター	56□パルスモーター	42□パルスモーター
ボールねじ リード	HSL 3mm HSM 6mm HSR 12mm	24mm	
駆動方式	ボールねじφ16mm 転造C10	ボールねじφ12mm 転造C10	ボールねじφ10mm 転造C10
繰返し位置決め精度	±0.01mm		
ベース素材	アルミ		
使用周囲温度・湿度	0~40°C、85% RH以下(露無きこと)		

(注2) 移動距離が短い場合や加速度が低い場合は最高速度に到達しない場合があります。

ストロークにより最高速度が変化する場合があります。

詳細は、5-569ページのストローク別最高速度表をご参照ください。

適応コントローラー

コントローラーは、別途販売となります。各コントローラーページをご参照ください。

タイプ	構成軸	接続可能コントローラー	参照ページ
PM1	X軸: SA8C	PCON-CFB/CGFB	8-195
		MSEL-PCF/PGF	8-317
	Y軸: SA7R Z軸: TA6R	PCON-CB/CGB PCON-CYB/PLB/POB	8-195 8-221
PM2	X軸: SA8C	RCON-PCF	8-57
	Y軸: SA7R、Z軸: TA6R	RCON-PC	

(注) 高出力設定仕様で動作可能です。高出力無効設定で使用する場合は、弊社までお問い合わせください。

ケーブルペア価格表(標準価格)






名称	型式	参照頁	標準価格		
			第1配線 (X軸横)	第2配線 (Y軸横)	第3配線 (Z軸横)
ケーブルペアなし(ケーブルのみ)(注1)	N	—	—	—	—
ケーブルペアSサイズ(内幅38mm)	CT	—	—	—	—
ケーブルペアMサイズ(内幅50mm)	CTM	5-567	—	—	—
ケーブルペアLサイズ(内幅63mm)	CTL	—	—	選択不可	—
ケーブルペアXLサイズ(内幅80mm)	CTXL	—	—	選択不可	—

(注1) ケーブル長にて指定した長さのケーブルが付属されます。

ケーブルペア内配線用のロボットケーブルが別途手配が必要です。

寸法図

※1 ケーブルペアが膨らみ、記載寸法より若干大きくなる可能性があります。
(注) 図面の組合せ位置が原点となります。
(注) 第1配線・第2配線・第3配線ともケーブルペア付きの場合の図面です。
(注) ケーブルペア、ケーブルペア移動端ブレケットの詳細は5-567ページをご覧ください。
(注) X軸ケーブルペアガイドレールはお客様にてX軸を設置する面に固定してください。
またZ軸ケーブルペアの移動端もZ軸テーブルにお客様が取付けたプレートなどに固定してください。



■ストローク別寸法

X:ストローク	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100
A	230	280	330	380	430	480	530	580	630	680	730	780	830	880	930	980	1030	1080	1130	1180	1230	1280
B	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12
C	4	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26
D	0	100	100	200	200	300	300	400	400	500	500	600	600	700	700	800	800	900	900	1000	1000	1100
E	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
F	0	0	80	180	180	280	280	380	380	480	480	580	580	680	680	780	780	880	880	980	980	1080
G	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
H	230	255	280	305	330	355	380	405	430	455	480	505	530	555	580	605	630	655	680	705	730	755
J	30	27.5	27.5	27.5	27.5	27.5	27.5	27.5	27.5	27.5	27.5	27.5	27.5	27.5	27.5	27.5	27.5	27.5	27.5	27.5	27.5	27.5
K	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4
M	170	200	225	125	137.5	150	162.5	175	187.5	200	145	150	150	150	175	200	175	165	155	175	165	175
N	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5

Z:ストローク	50	75	100	125	150
R	1	2	2	3	3
T	4	6	6	8	8
V	140	165	190	215	240

ケーブルペアサイズ	CT	CTM	CTL	CTXL

<tbl_r cells="5