

総合カタログ 2020 カタログ訂正のお願い

日ごろは弊社製品をご愛顧いただきまして、誠にありがとうございます。

「アイエイアイ総合カタログ 2020【カタログ番号 CJ0306-1A】」で訂正が必要な箇所がありました。お詫び申し上げますとともに、大変お手数ですが下記内容をご参照の上、ご使用いただきますようお願いいたします。

記

訂正内容 メインスペック項目名の修正

訂正箇所

- 3-225 (第3巻 225 ページ) 『RCA2-RP3NA』

【誤】

項目		内容					
		ボールねじ			すべりねじ		
送リねじ種類	リード (mm)	4	2	1	4	2	1
水平	可搬質量	最大可搬質量 (kg)					
		0.75	1.5	3	0.25	0.5	1
	速度/加減速度	最高速度 (mm/s)					
		200	100	50	200	100	50
垂直	可搬質量	最大可搬質量 (kg)					
		0.25	0.5	1	0.125	0.25	0.5
	速度/加減速度	最高速度 (mm/s)					
		200	100	50	200	100	50
推力	速度/加減速度	定格加減速度 (G)					
		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
		最高加減速度 (G)					
		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
ブレーキ	ブレーキ仕様	無励磁作動電磁ブレーキ					
	ブレーキ保持力 (kgf)	0.25	0.5	1	0.125	0.25	0.5
ストローク	最小ストローク (mm)	30	30	30	30	30	30
	最大ストローク (mm)	50	50	50	50	50	50
	ストロークピッチ (mm)	20	20	20	20	20	20

【正】

項目		内容					
		ボールねじ			すべりねじ		
送リねじ種類	リード (mm)	4	2	1	4	2	1
水平	可搬質量	最大可搬質量 (kg)					
		0.75	1.5	3	0.25	0.5	1
	速度/加減速度	最高速度 (mm/s)					
		200	100	50	200	100	50
垂直	可搬質量	最大可搬質量 (kg)					
		0.25	0.5	1	0.125	0.25	0.5
	速度/加減速度	最高速度 (mm/s)					
		200	100	50	200	100	50
推力	速度/加減速度	定格加減速度 (G)					
		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
		最高加減速度 (G)					
		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
ブレーキ	ブレーキ仕様	無励磁作動電磁ブレーキ					
	ブレーキ保持力 (kgf)	0.25	0.5	1	0.125	0.25	0.5
ストローク	最小ストローク (mm)	30	30	30	30	30	30
	最大ストローク (mm)	50	50	50	50	50	50
	ストロークピッチ (mm)	20	20	20	20	20	20

- 3-255 (第3巻 255 ページ) 『RCA-RA4R』

【誤】

項目		内容					
		20			30		
モーター出力 (W)	ボールねじリード (mm)	12	6	3	12	6	3
水平	可搬質量	最大可搬質量 (kg)					
		3	6	12	4	9	18
	速度/加減速度	最高速度 (mm/s)					
		600	300	150	600	300	150
垂直	可搬質量	最大可搬質量 (kg)					
		1	2	4	1.5	3	6.5
	速度/加減速度	最高速度 (mm/s)					
		600	300	150	600	300	150
推力	速度/加減速度	定格加減速度 (G)					
		0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2
		最高加減速度 (G)					
		0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2
ブレーキ	ブレーキ仕様	無励磁作動電磁ブレーキ					
	ブレーキ保持力 (kgf)	1	2	4	1.5	3	6.5
ストローク	最小ストローク (mm)	50	50	50	50	50	50
	最大ストローク (mm)	300	300	300	300	300	300
	ストロークピッチ (mm)	50	50	50	50	50	50

【正】

項目		内容					
		20			30		
モーター出力 (W)	ボールねじリード (mm)	12	6	3	12	6	3
水平	可搬質量	最大可搬質量 (kg)					
		3	6	12	4	9	18
	速度/加減速度	最高速度 (mm/s)					
		600	300	150	600	300	150
垂直	可搬質量	最大可搬質量 (kg)					
		1	2	4	1.5	3	6.5
	速度/加減速度	最高速度 (mm/s)					
		600	300	150	600	300	150
推力	速度/加減速度	定格加減速度 (G)					
		0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2
		最高加減速度 (G)					
		0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2
ブレーキ	ブレーキ仕様	無励磁作動電磁ブレーキ					
	ブレーキ保持力 (kgf)	1	2	4	1.5	3	6.5
ストローク	最小ストローク (mm)	50	50	50	50	50	50
	最大ストローク (mm)	300	300	300	300	300	300
	ストロークピッチ (mm)	50	50	50	50	50	50

以上、よろしくお願ひいたします。