

NS-LXMS 本体幅 150mm 400w

■型式項目

NS

シリーズ

LXMS

タイプ

400

モーター種類

ストローク

500 500mm
1 1
2200 2200mm
(50mm毎)

T2

適応コントローラー

AQ

オプション

エンコーダー種類

I

インクリメンタル

A

アブソリュート

400 400V

リード

40 40mm

20 20mm

ケーブル長

N

無し

S

3m

M

5m

X

長さ指定

下記オプション
価格表参照



ストローク (mm)	エンコーダー種類		ストローク (mm)	エンコーダー種類	
	インクリメンタル	アブソリュート		インクリメンタル	アブソリュート
500	—	—	1350/1400	—	—
550/600	—	—	1450/1500	—	—
650/700	—	—	1550/1600	—	—
750/800	—	—	1650/1700	—	—
850/900	—	—	1750/1800	—	—
950/1000	—	—	1850/1900	—	—
1050/1100	—	—	1950/2000	—	—
1150/1200	—	—	2050/2100	—	—
1250/1300	—	—	2150/2200	—	—

オプション価格表 (標準価格)							
名称	型式	参照頁	標準価格	名称	型式	参照頁	標準価格
AQシール (標準装備) (注1)	AQ	2-589	—	拡張ケーブルペア 取付方向 (注2)	ET1	2-590	—
クリーブセンサー	C	2-589	—		ET3		
	CT1				ET4		
	CT2	2-590	—		L		
標準ケーブルペア 取付方向 (注2)	CT3			ボール保持機構付き ガイド	RT	2-594	—
	CT4						

(注1) 型式項目のオプション欄に必ずご記入ください。
(注2) 型式項目のオプション欄に必ずどれかの記号をご記入ください。

種類	ケーブル記号	T2	
		標準	LS付
標準タイプ	S (3m)	—	—
	M (5m)	—	—
長さ指定	X06 (6m) ~ X10 (10m)	—	—
	X11 (11m) ~ X15 (15m)	—	—
	X16 (16m) ~ X20 (20m)	—	—
	X21 (21m) ~ X25 (25m)	—	—
	X26 (26m) ~ X30 (30m)	—	—
		—	—

(注) ロボットケーブルです。


- | | |
|---|---|
|  | <ol style="list-style-type: none"> (1) 「メインスペック」の可搬質量は、最大値を表示しています。詳細は「速度・加速度別可搬質量表」をご参照ください。 (2) 「メインスペック」の最大可搬質量は、最高速度で動作させた時の値です。 (3) 取付姿勢によっては注意が必要です。詳細は 1-361 ページをご参照ください。 (4) 張出し負荷長の目安は、Ma・Mb・Mc 方向 750mm 以下です。 |
|---|---|

メインスペック				
項目		内容		
リード	ボールねじリード (mm)	40	20	
	可搬質量	最大可搬質量 (kg)	40	80
		最高速度 (mm/s)	2400	1300
		定格加減速度 (G)	0.3	0.3
		最高加減速度 (G)	1	1
水平	可搬質量	最大可搬質量 (kg)	—	—
		最高速度 (mm/s)	—	—
		定格加減速度 (G)	—	—
		最高加減速度 (G)	—	—
	速度/加減速度	—	—	—
垂直	可搬質量	最大可搬質量 (kg)	—	—
		最高速度 (mm/s)	—	—
		定格加減速度 (G)	—	—
		最高加減速度 (G)	—	—
	速度/加減速度	—	—	—
推力	定格推力 (N)	170.0	340.1	
ブレーキ	ブレーキ仕様	—	—	
	ブレーキ保持力 (kgf)	—	—	
ストローク	最小ストローク (mm)	500	500	
	最大ストローク (mm)	2200	2200	
	ストロークピッチ (mm)	50	50	

項目		内容	
駆動方式	ボールねじ	φ20mm	転造C5相当
繰返し位置決め精度	±0.01mm		
ロストモーション	0.02mm以下		
ベース	材質：アルミ 白色アルマイト処理		
リニアガイド	直動無限循環型		
静的許容モーメント	Ma	374N・m	
	Mb	533N・m	
	Mc	884N・m	
	Ma	123N・m	
動的許容モーメント (注3)	Mb	176N・m	
	Mc	291N・m	
	使用周囲温度・湿度	0～40℃、Max85% RH以下 (結露なきこと)	
	保護等級	—	
耐振動・耐衝撃	4.9m/s ² 100Hz以下		
海外対応規格	CEマーク、RoHS指令		
モーター種類	ACサーボモーター		
エンコーダー種類	インクリメンタル／アブソリュート		
エンコーダーパルス数	16384 pulse/rev		
納期	ホームページ [納期照会] に記載		

(注3) 基準定格寿命10,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。
1-342ページにて走行寿命をご確認ください。

■スライダータイプモーメント方向



速度・加速度別可搬質量表																						
可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。																						
姿勢		水平											垂直									
リード (mm)	最高速度 (mm/s)	加加速度 (G)																				
		0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1
40	2400	40	40	30	25	20	17	15	13	10			水平専用となります。									
20	1300	80	80	60	48	40	34	30	27	24												


ストロークと最高速度	
ストローク リード	500～2200 (50mm毎)
40	2400
20	1300

(単位はmm/s)

(単位はmm/s)

- (注) ケーブルジョイントコネクタには、モーターケーブルおよびエンコーダケーブルを接続します。
ケーブルの詳細は1-258ページをご参照ください。
(注) 原点復帰を行った場合は、スライダがM.E.まで移動しますので周囲との干渉にご注意ください。
(注) ケーブルベアに収納するケーブル・ホースの外径と内壁との隙間およびケーブル・ホース間の隙間は2mm以上としてください。
(注) ケーブルベアに収納するケーブル・ホースは外径φ16.8以下とし、水平に並べて使用しお互いに交わらないように使用してください。
(注) ケーブルベアに収納するケーブル・ホースの本数を上記仕様以上に多くすると、ケーブルに無理な力が働き寿命が著しく短くなりますのでご注意ください。

ST：ストローク
M.E.：メカニカルエンド



■ストローク別寸法

ストローク	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200
L	828	878	928	978	1028	1078	1128	1178	1228	1278	1328	1378	1428	1478	1528	1578	1628	1678	1728	1778	1828	1878	1928	1978	2028	2078	2128	2178	2228	2278	2328	2378	2428	2478	2528
B	776	826	876	926	976	1026	1076	1126	1176	1226	1276	1326	1376	1426	1476	1526	1576	1626	1676	1726	1776	1826	1876	1926	1976	2026	2076	2126	2176	2226	2276	2326	2376	2426	2476
F	138	163	188	213	238	263	288	313	338	363	388	413	438	463	488	513	538	563	588	613	638	663	688	713	738	763	788	813	838	863	888	913	938	963	988
G	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5
H	10	10	10	10	10	10	10	14	14	14	14	14	14	14	14	14	18	18	18	18	18	18	18	18	22	22	22	22	22	22	22	22	26	26	26

■ストローク別質量

ストローク	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200
質量 (kg)	18.6	19.3	20.1	20.8	21.6	22.3	23.1	23.8	24.5	25.3	26.0	26.8	27.5	28.3	29.0	29.8	30.5	31.3	32.0	32.8	33.5	34.2	35.0	35.7	36.5	37.2	38.0	38.7	39.5	40.2	41.0	41.7	42.5	43.2	43.9

■適応コントローラー

本ページのアクチュエーターは下記のコントローラーで動作が可能です。ご使用になる用途に応じたタイプをご選択ください。

名称	外観	最大接続 可能軸数	電源電圧	制御方法													最大位置決め点数	標準価格	参照ページ	
				ポジショナー	パルス列	プログラム	ネットワーク ※選択													
				DV	CC	CIE	PR	CN	ML	ML3	EC	EP	PRT	SSN	ECM					
SCON-CB/CGB		1	単相AC200V	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	512 (ネットワーク仕様は768)	—	7-145	
SCON-LC/LCG		1		—	—	●	●	●	—	●	●	—	●	●	●	—	—	512 (ネットワーク仕様は768)	—	7-175
SSEL-CS		2	単相AC 100V/200V	●	—	●	●	●	—	●	—	—	—	●	—	—	20000	—	7-231	
XSEL-P/Q		6	単相AC200V 三相AC200V	—	—	●	●	●	—	●	—	—	—	●	—	—	20000	—	7-259	
XSEL-RA/SA		8		—	—	●	●	●	—	●	—	—	—	—	●	●	—	—	55000 (タイプにより異なります)	—

(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、7-15ページをご確認ください。