

コントローラー内蔵



エレシリンダーに

高明性スライダータイプが

最大可搬質量 110kg

POINT

新登場

POINT

従来機種よりも 動的許容モーメントUP!


N·m Mcモーメント剛性 250 200 150 100 50 0 **S8** S8高剛性

EC-S8X AH

POINT 17 最大ストローク $2000_{\rm mm}$


4列のボール循環型リニアガイド を内蔵しているため、重量物や大きな 張出しに対応できます。





使用事例

加工機のローダー・アンローダー



■■製品仕様



| ſ | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|------|--------|-----|-------------------|----------|---------------------|-----|---------------------|-----|--|--|
| | 本f ※T | 75.5 | 85 | | 423.5 + Zh=-7 | 75.5 | 190 | 64 | 272 + 250-7 | 75.5 | 35 (31) | | 423.5 + ストローク | | | |
| ① シリーズ | | | | | | | EC | | | | | | | | | |
| 2 | タイプ | | | S8_ | AH | | S8□AHR | | | | S8□AHCR (クリーンルーム仕様) | | | | | |
| 3 | リード | | S(30mm) H(20mm) M(10mm) L(5mm) S(30mm) H(20mm) M(10mm) L(5mm) S(30mm) H(20mm) M(10mm) L(5mm) | | | | | | | | | | | | | |
| ④ ストローク (mm) ※50mmごと 5 | | | | | | | | 50~ | 0~1100 | | | | | | | |
| ⑤ 電源・I/Oケーブル長 (m) 0 (ケーブルなし、 1~10 (数字前に [S] がつく場合は4方向 | | | | | | | | | クター付きな | ー付きケーブル) | | | | | | |
| | エンコーダー | | インクリメンタル/バッテリーレスアブソリュ | | | | | | | | トエンコーダー (オプション) | | | | | |
| | モーター種類 | | パルスモーター (□56SP) | | | | | | | | | | | | | |
| | 水平 | 最大可搬質量 (kg) | 23 | 40 | 70 | 110 | 20 | 40 | 70 | 110 | 23 | 40 | 70 | 90 | | |
| | 小 十 | 最高速度 (mm/s) | 1200 | 975 | 450 | 225 | 1200 | 975 | 450 | 225 | 1200 | 900 | 450 | 225 | | |
| | 垂直 | 最大可搬質量 (kg) | 2 | 4 | 25 | 55 | 2 | 4 | 25 | 55 | 2 | 4 | 25 | 55 | | |
| ļ | | 最高速度 (mm/s) | 850 | 650 | 450 | 225 | 850 | 650 | 400 | 200 | 850 | 650 | 450 | 225 | | |
| | 動的許容モーズ 【基準定格寿命 | メント (N·m) 5,000kmの場合】 | Ma:120/Mb:143/Mc:226 | | | | | | | | | | | | | |
| | 標準価格 | | _ | | | | _ | | | | _ | | | | | |
| 6 | オプション/ 詳細スペック 外観寸法 (2D/3D) 詳細はQRコードから ご確認ください。 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | ^ペ ート付き本体サイズ (mm) キなしの場合 | 75.5 507.5 507.5 75.5 75.5 75.5 75.5 75. | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------|------|-----|-----|----------------------|-----|-----|-----|
| 1 | シリーズ | | EC | | | | | | | | | | |
| 2 | タイプ | S8X□AH | | | | S8X□AHR | | | | S8X□AHCR (クリーンルーム仕様) | | | |
| 3 | リード | | S(30mm) H(20mm) M(10mm) L(5mm) S(30mm) H(20mm) M(10mm) L(5mm) H(20mm) M(10mm) L(5mm) L(5mm) | | | | | | | | | | |
| 4 | ストローク (m | nm) ※50mmごと | 700~2000 | | | | | | | | | | |
| (5) | 電源・Ⅰ/○ケー | ·ブル長 (m) | 0 (ケーブルなし) 1~10 (数字前に [S] がつく場合は4方向コネクター付きケーブル) | | | | | | | | | | |
| | エンコーダー | | インクリメンタル/バッテリーレスアブソリュートエンコーダー (オプション) | | | | | | | | | | |
| | モーター種類 | | パルスモーター (□56SP) | | | | | | | | | | |
| | 水平 | 最大可搬質量 (kg) | 18 | 40 | 70 | 110 | 14 | 40 | 70 | 110 | 40 | 70 | 90 |
| | | 最高速度 (mm/s) | 1200 | 975 | 450 | 225 | 1200 | 975 | 450 | 200 | 900 | 450 | 225 |
| | 垂直 | 最大可搬質量 (kg) | 2 | 4 | 25 | 55 | 2 | 4 | 25 | 55 | 4 | 25 | 55 |
| | | 最高速度 (mm/s) | 850 | 650 | 450 | 225 | 850 | 650 | 400 | 200 | 650 | 400 | 225 |
| | 動的許容モー 【基準定格寿命 | メント (N・m) a5,000kmの場合】 | Ma:120/Mb:143/Mc:226 | | | | | | | | | | |
| | 標準価格 | | _ | | | | _ | | | | _ | | |
| 6 | オプション/ 詳細スペック 外観寸法 (2D | | | | | | | | | | | | |

株式会社アイエイアイ 本社 〒424-0114 静岡県静岡市清水区庵原町1210 TEL 054-364-5105 FAX 054-364-2589