

バッテリーレスアブソリュートエンコーダー標準搭載 テーブルトップロボットTTAシリーズ カタログ訂正のお願い

日ごろは弊社製品をご愛顧いただきまして、誠にありがとうございます。

「バッテリーレスアブソリュートエンコーダー標準搭載 テーブルトップロボットTTAシリーズ【カタログ番号 CJ0206-3A(2016年1月)】」で訂正が必要な箇所がありましたので、ここにお詫び申し上げます。つきましては、大変お手数ですが下記内容をご参照の上、ご使用いただきますようお願いいたします。

記

訂正内容

ACサーボモータ片持ち仕様の下記機種は、オプションの支柱追加「AP」が標準装備となります。
(型式に「AP」の表記は不要です。)

対象機種：TTA-C2S□/C3S□/C4S□

訂正箇所

(1) P29、P37、P45の支柱追加(AP)の注記を追加します。

【誤】

名称	オプション記号	参照頁	標準価格
20-15-20-20タイプ用支柱追加	AP	→ P50	—
本体金具付仕様(金具4個付) X軸ストローク20/30	FT4	→ P50	—
Y軸取付高さ50mmアップ	H1	→ P51	—
Y軸取付高さ100mmアップ	H2	→ P51	—
原点逆仕様	NM	→ P51	無償
操作部脱着可能仕様	OS	→ P52	—
ストローク別サイドスロット取付け仕様	SLT	→ P51	—
サイドスロット180mm取付け仕様 X軸ストローク20/30	SLTO	→ P51	—
追加スイッチ	※	→ P52	—

※追加スイッチの型式は、お客様選択項目により異なります。
詳細は52ページをご参照ください。

【正】


名称	オプション記号	参照頁	標準価格
20-15-20-20タイプ用支柱追加 ※1	AP	→ P50	—
本体金具付仕様(金具4個付) X軸ストローク20/30	FT4	→ P50	—
Y軸取付高さ50mmアップ	H1	→ P51	—
Y軸取付高さ100mmアップ	H2	→ P51	—
原点逆仕様	NM	→ P51	無償
操作部脱着可能仕様	OS	→ P52	—
ストローク別サイドスロット取付け仕様	SLT	→ P51	—
サイドスロット180mm取付け仕様 X軸ストローク20/30	SLTO	→ P51	—
追加スイッチ	※	→ P52	—

※追加スイッチの型式は、お客様選択項目により異なります。
詳細は52ページをご参照ください。

※1 20-15-20-20タイプ用支柱追加(AP)は、パルスモータ仕様の場合のみ選択できます。
ACサーボモータ仕様はオプションなしで支柱が標準装備となります。

(2) 寸法図

① P30の説明表記に誤記があります。



② P38の説明表記及び寸法図に誤記があります。

