


アイエイアイ製品リスト

装置名称： 洗浄機への加工品供給取り出しデモ機



No.	タイプ	電動アクチュエータ型式	ストローク (mm)	備 考	軸数	用 途	選定ポイント
① (X軸)	スライダー	ISWA-M-I-200-20-300-T4-S	200		2	[ワーク] の水平移動 (X軸)	IP65
② (Y軸)	スライダー	RCS4-SA8R-WA-400-30-450-T4-S-CJB-ML	400		1	[Z軸 + グリッパー] の水平移動 (Y軸)	水がかからないため標準品
③ (Y軸)	スライダー	RCS4-SA8R-WA-400-30-450-T4-S-CJB-MR	400		1	[Z軸 + グリッパー] の水平移動 (Y軸)	水がかからないため標準品
④ (Z軸)	ロッド	RCP6W-RR46R-WA-42P-12-200-P5-P-AC5-B-CJL-MT	200	ラジアル荷重対応	1	[グリッパー] の上下移動 (Z軸)	IP65、外付けガイド不要
⑤ (Z軸)	ロッド	RCP6W-RR46R-WA-42P-12-200-P5-P-AC5-B-CJR-MT	200	ラジアル荷重対応	1	[グリッパー] の上下移動 (Z軸)	IP65、外付けガイド不要
⑥	ロッド	RCP6W-RR44R-WA-35P-10-200-P5-P-MT	200	ラジアル荷重対応	2	[洗浄槽] のカバー開閉	IP65、外付けガイド不要
⑦	グリッパー	EC-GRBP10MW-30-5-0-ACR-MJF1-RCH-WA	30		2	[ワーク] のチャック動作	IP54、エア配管不要