


アイエイアイ製品リスト

装置名称   ： コンベヤガイドレールデモ機



| No. | タイプ   | 電動アクチュエータ型式                           | ストローク (mm) | 軸数 | 用 途             | 選定ポイント |
|-----|-------|---------------------------------------|------------|----|-----------------|--------|
| ①   | スライダー | EC-B7SU-1000-S5-ACR-WA-WL2            | 1000       | 5  | ボトルストッカー移動      | -      |
| ②   | スライダー | EC-S6HA-500-S5-ACR-WA-WL2             | 30         | 1  | 倒瓶防止装置(追従)      | -      |
| ③   | テーブル  | EC-TC5H-150-S8-ACR-GT4-WA-WL2         | 150        | 1  | 倒瓶防止装置(ストッパー)   | -      |
| ④   | グリッパー | RCP6-GRT7B-WA-28P-2-80-P5-R10-CJTS    | 80         | 4  | ボトル格納／供給 直交ロボット | -      |
| ⑤   | スライダー | RCP6-SA6R-WA-42P-12-350-P5-M-CJO-ML   | 350        | 1  | ワーク供給プッシャー      | -      |
| ⑥   | テーブル  | RCP6-TA6C-WA-42P-6-120-P5-M-DB        | 120        | 2  | ガイドレール自動調整      | -      |
| ⑦   | テーブル  | RCP6-TA6R-WA-42P-6-120-P5-M-CJO-DB-ML | 120        | 4  | ガイドレール自動調整      | -      |
| ⑧   | テーブル  | RCP6-TA6R-WA-42P-6-120-P5-M-CJO-DB-MR | 120        | 5  | ガイドレール自動調整      | 高剛性    |