


アイエイアイ製品リスト

装置名称： ナットランナーデモ機
ユニット名称： ナットランナーユニット、ストックヤード

※サイクルタイムよりも、さらにコストを重視する場合は、RCP6シリーズでも構成可能です



No.	タイプ	電動アクチュエータ型式	ストローク (mm)	備 考	軸数	用 途	選定ポイント
① (X軸)	スライダー	RCS4-WSA16R-WA-400-10-400-T4-M-CJB-ML (or -MR)	400		4	[Y軸 + Z軸 + ナットランナー] の水平移動 (X軸)	ナットランナー負荷反力に対する軸剛性、低コスト
② (Y軸)	スライダー	RCS4-SA8R-WA-400-10-300-T4-M-CJB-ML (or -MR)	300		4	[Z軸 + ナットランナー] の水平移動 (Y軸)	ナットランナー負荷反力に対する軸剛性、低コスト
③ (Z軸)	スライダー	RCS4-SA7C-WA-200-8-100-T4-M-B-CJR	100	ブレーキ付き	4	[ナットランナー] の上下移動 (Z軸)	ナットランナー負荷反力に対する軸剛性、低コスト
④	ロッド	RCA2-RN4NA-I-20-2-30-A6-M-CNS-K1 (or -K3)	30		4	ボルト押さえ	狭い空間にコンパクトに収まる