


アイエイアイ製品リスト


装置名称 ： ショットブラストデモ機



No.	タイプ	電動アクチュエータ型式	ストローク (mm)、他	備 考	軸数	用 途	選定ポイント
①	スライダー (X軸)	RCS4-WSA16R-WA-400-20-700-T4-S-CJB-ML	700		1	ワーク移載	可搬質量、許容モーメント
②	スライダー (Y軸)	RCS4-SA7R-WA-200-16-400-T4-R05-CJB-MR	400		1	ワーク移載	可搬質量、許容モーメント
③	スライダー (Z軸)	RCS4-SA8R-WA-400-20-300-T4-R04-B-CJB-ML	300	ブレーキ付き	1	ワーク移載	可搬質量、許容モーメント
④	ロータリー	RCS2-RTC12L-I-150-30-360-T4-R06-B-L	360 (deg)		1	ワーク把持のための回転	許容トルク、衝撃無し
⑤	グripper	RCP6-GRT7A-WA-28P-1-30-P5-R07-CJLS-NM	30		2	ワーク把持	低価格グripper
⑥	スライダー	RCP6-WSA10R-WA-35P-5-500-P5-S-ML	500		1	ワークハンガー回転 (⑦と組み合わせて使用)	低価格
⑦	ロッド	RCP6-RRA7R-WA-56P-16-520-P5-R04-ML	520		1	ワークハンガー回転 (⑥と組み合わせて使用)	耐ラジアル荷重、 外付けガイド不要
⑧	ロッド	EC-RR6MR-315-S5-ML-WA	315		1	扉開閉	衝撃無し、耐ラジアル荷重

アイエイアイ製品リスト

装置名称 ： ショットブラストデモ機



No.	タイプ	電動アクチュエータ型式	ストローク (mm)、他	備 考	軸数	用 途	選定ポイント
⑨	スライダー (X軸)	EC-S6M-350-S3-ACR-WA	350		2	パレットチェンジャー	低コスト
⑩	スライダー (Z軸)	EC-S7MR-200-S3-ACR-B-MF-ML-WA	200	ブレーキ付き MFオプション付き	2	パレットチェンジャー	低コスト、3点位置決め