

寸法図


■ EC-RR3

(注) 原点復帰を行った場合は、ロードがM.E.まで移動しますので周囲との干渉にご注意ください。
(注) 二面幅の向きは変更できません。
(注) 四角ナットにはナットホルダー(6個)が付属されます。
(注) 下図はモーター取付方向上側(MOT)です。

CAD図面がホームページよりダウンロード出来ます。
www.iai-robot.co.jp

2次元
CAD

3次元
CAD




■ストローク別寸法

ストローク			50	100	150	200	250	300
L	インクリメンタル	ブレーキ無し	265	315	365	415	465	515
		ブレーキ有り	290	340	390	440	490	540
	バッテリーレス アブソリュート	ブレーキ無し	290	340	390	440	490	540
		ブレーキ有り	310	360	410	460	510	560
A			140	190	240	290	340	390
B			114	164	214	264	314	364
J			50	100	150	200	250	300

■ストローク別質量


ストローク		50	100	150	200	250	300
質量 (kg)	ブレーキ無し	0.8	0.9	1	1.1	1.2	1.3
	ブレーキ有り	0.9	1	1.1	1.2	1.3	1.4

■モーター取付方向変更(オプション)



■EC-DRR3〈デジタルスピコン付き〉

(注) 原点復帰を行った場合は、ロードがM.E.まで移動しますので周囲との干渉にご注意ください。
(注) 二面幅の向きは変更できません。
(注) 四角ナットにはナットホルダー(6個)が付属されます。
(注) 下図はモーター取付方向上側(MOT)です。




■ストローク別寸法

L	ストローク		50	100	150	200	250	300
	イングリメンタル	ブレーキ無し	265	315	365	415	465	515
		ブレーキ有り	290	340	390	440	490	540
	バッテリーレス アップソリユート	ブレーキ無し	290	340	390	440	490	540
		ブレーキ有り	310	360	410	460	510	560
	A		140	190	240	290	340	390
	B		114	164	214	264	314	364
	J		50	100	150	200	250	300

■ストローク別質量

ストローク		50	100	150	200	250	300
質量 (kg)	ブレーキ無し	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4
	ブレーキ有り	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5

■モーター取付方向変更(オプション)



適応コントローラー

(注) ECシリーズはコントローラー内蔵です。内蔵コントローラーの詳細は、2-769ページをご確認ください。