


※1 アクチュエーターケーブルの長さは、オプションで5mを選択できます。
 ※2 破線内のインターフェイスボックス中継部は、防塵防滴処理できません。
 ※3 アクチュエーターケーブルと電源I/Oケーブルの長さは、合計10m以下になるように選択してください。
 (注) 原点復帰を行った場合は、ロードがM.Eまで移動しますので周囲との干渉にご注意ください。
 (注) 二面幅の向きは変更できません。
 (注) 吸排気ポートからエアパージは行わないでください。チューブを接続し、水や粉塵などがからない場所まで伸ばしてください。

ST: ストローク
M.E.: メカニカルエンド
S.E.: ストロークエンド



■ストローク別寸法

ストローク		50	100	150	200	250	300
L	ブレーキ無し	361.5	411.5	461.5	511.5	561.5	611.5
	ブレーキ有り	411.5	461.5	511.5	561.5	611.5	661.5
A		221.5	271.5	321.5	371.5	421.5	471.5
B		104	154	204	254	304	354

■ストローク別質量

ストローク		50	100	150	200	250	300
質量 (kg)	ブレーキ無し	3.6	3.8	4.0	4.2	4.4	4.6
	ブレーキ有り	4.2	4.4	4.6	4.8	5.0	5.2

適応コントローラ

(注) ECシリーズはコントローラー内蔵です。内蔵コントローラーの詳細は、2-771ページをご確認ください。