

ICSPA3-B2NHB3

RoHS

■型式項目

ICSPA3 - B2NHB3

シリーズ

ICSPA3(高精度3軸仕様)

タイプ

下記型式内容表参照

エンコーダー種類

A)アブソリュート
I)インクリメンタル

X軸ストローク

225/2250mm
↓
300/3000mm
(50mm毎)

オプション

下記
オプション表参照

Y軸ストローク

20/200mm
↓
70/700mm
(50mm毎)

オプション

下記
オプション表参照

Z軸ストローク

10/100mm
↓
50/500mm
(50mm毎)

オプション

下記
オプション表参照

T2

駆動コントローラー


T2)SCON
XSEL-P/Q
XSEL-RA/SA

ケーブル長

3L)3m
5L)5m
L)長さ指定

Y軸-Z軸ケーブル配線

下記型式内記号説明参照



POINT

選定上の注意

(1) 型式項目のストローク欄は型式中では cm（センチメートル）表記となります。

(2) ケーブル長は X 軸コネクターボックスから（ケーブルベア仕様の場合は X 軸のアクチュエーターケーブルから）コントローラーまでの長さです。標準は 3m か 5m ですが、それ以外の長さも m 単位で対応可能です。最長 20m まで対応可能です。


(3) 定格加速度は 0.3G です。Y 軸は最大 1G まで動作可能ですが、X 軸は 0.3G が上限となります。

型式内容		
XY組合せ方向(注1)	Z軸速度タイプ(注2)	型式
1	H	ICSPA3-B2N1HB3H-①-②③-④⑤-⑥⑦-T2-⑧-⑨
	M	ICSPA3-B2N1HB3M-①-②③-④⑤-⑥⑦-T2-⑧-⑨
2	H	ICSPA3-B2N2HB3H-①-②③-④⑤-⑥⑦-T2-⑧-⑨
	M	ICSPA3-B2N2HB3M-①-②③-④⑤-⑥⑦-T2-⑧-⑨
3	H	ICSPA3-B2N3HB3H-①-②③-④⑤-⑥⑦-T2-⑧-⑨
	M	ICSPA3-B2N3HB3M-①-②③-④⑤-⑥⑦-T2-⑧-⑨
4	H	ICSPA3-B2N4HB4H-①-②③-④⑤-⑥⑦-T2-⑧-⑨
	M	ICSPA3-B2N4HB4M-①-②③-④⑤-⑥⑦-T2-⑧-⑨

(注1) XY組合せ方向は下図を参照ください。
(注2) Z軸のタイプによって可搬質量と最高速度が変化します。
(注) 上記型式の①～⑨の内容は下表を参照ください。

番号	内容	表記
①	エンコーダー種類	A：アブソリュート I：インクリメンタル
②	X軸ストローク	225：2250mm ↓ 300：3000mm
③	X軸オプション	オプション表参照
④	Y軸ストローク	20：200mm ↓ 70：700mm
⑤	Y軸オプション	オプション表参照
⑥	Z軸ストローク	10：100mm ↓ 50：500mm
⑦	Z軸オプション	オプション表参照
⑧	ケーブル長	3L：3m 5L：5m □L：□m
⑨	Y軸-Z軸ケーブル配線	CT-CT：ケーブルベア

XY組合せ方向




組合せ方向1

(動作範囲)




組合せ方向2

(1の反対勝手)
(動作範囲)



組合せ方向3

(Y軸取付反対)
(動作範囲)



組合せ方向4

(3の反対勝手)
(動作範囲)

構成軸		
構成軸	型式	参照頁
X軸	NS-LXMXS-①-400-40-②-T2-③-⑩	2-561
Y軸	ISPA-MYM-①-200-20-④-T2-⑤	—
Z軸	ISPA-MXM-①-200-⑥-T2-⑦	—

(注) 上記型式の①～⑦は型式内記号をご参照ください。なお、ストロークはmm(ミリメートル)表記となります。
(注) 上記型式の⑩には下記の記号が入ります。
NT1：直交組合せ方向1と3の場合
NT2：直交組合せ方向2と4の場合
(注) ナット回転型／大型リニアは単軸でもケーブルベアが装着されますが、直交ロボットに組む場合は別のケーブルベアを使用するため、単軸はケーブルベアなし(NT1またはNT2)の仕様となります。
(注) 上記型式の⑩にはリードが入ります。
20：Z軸速度タイプHの場合
10：Z軸速度タイプMの場合

ストローク別最高速度								
	100	200	300	400	500	600	700	2250～3000
X軸	—	—	—	—	—	—	—	2400
Y軸	—	—	—	1200	—	—	—	—
Z軸	—	—	1200	—	—	—	—	—

B2NHB3M								
	100	200	300	400	500	600	700	2250～3000
X軸	—	—	—	—	—	—	—	2400
Y軸	—	—	—	1200	—	—	—	—
Z軸	—	—	600	—	—	—	—	—

可搬質量							
表内の単位はkgです。							

B2NHB3H							
	200	300	400	500	600	700	
Z軸ストローク	100	—	9.0	—	8.2	7.2	6.2
	～200	—	9.0	—	8.3	7.2	6.2
	～300	9.0	8.3	7.3	6.2	5.2	4.2
	～400	8.2	7.3	6.3	5.2	4.2	3.2
	～500	7.1	6.2	5.2	4.1	3.1	2.1

B2NHB3M							
	200	300	400	500	600	700	
Z軸ストローク	100	11.2	10.2	9.2	8.2	7.2	6.2
	～200	10.2	9.3	8.3	7.2	6.2	5.2
	～300	9.0	8.3	7.3	6.2	5.2	4.2
	～400	8.2	7.3	6.3	5.2	4.2	3.2
	～500	7.1	6.2	5.2	4.1	3.1	2.1

オプション

オプション記号は、各軸ストロークの後ろにご記入ください。標準装備のオプションは必ず型式へご記入ください。また複数のオプションを選択される場合は、アルファベット順につなげてご記入ください。

名称	型式	参照頁
AQシール(標準装備)	AQ	4-533
ブレーキ(Y/Z軸限定(Z軸標準装備))(注3)	B	4-533
クリープセンサー(注4)	C/CL	4-533
原点リミットスイッチ(注4)	L/LL	4-535
原点逆仕様(Y/Z軸限定)	NM	4-535
ボール保持機構付ガイド	RT	4-536

(注3) Y軸のブレーキ有りは、反モーター側の寸法が長くなります。
(注4) クリープセンサー、原点リミットスイッチを選択する場合は、組合せ方向により取付位置が異なりますが、型式中の記入は、取付位置に関わらずクリープセンサーは「C」、原点リミットスイッチは「L」となります。詳細は4-25をご参照ください。

共通仕様		
駆動方式	ボールねじ	転造C5相当
繰返し位置決め精度	±0.01mm	
ロストモーション	0.02mm以下	
ガイド	ベースー体型	
ベース	材質：アルミ 白色アルマイト処理	
X軸モーター出力／リード	400W/40mm	
Y軸モーター出力／リード	200W/20mm	
Z軸モーター出力／リード	200W/20mm<H>、10mm<M>	


寸法図

■ICSPA3-B2NHB3CT-CT(ケーブルベア仕様)組合せ方向1

(注) ケーブルベア断面図の()はYZ側のケーブルベア寸法です。

(注) 図面の組合せ位置が原点位置となります。原点位置を変更する場合は、オプションのNMをご指定ください。また納品後原点位置を変える場合は返却調整が必要ですのでご注意ください。

(組合せ方向 1)




■ICSPA3-B2NHB3CT-CT(ケーブルベア仕様)組合せ方向3

(注) ケーブルベア断面図の()はYZ側のケーブルベア寸法です。

(注) 図面の組合せ位置が原点位置となります。原点位置を変更する場合は、オプションのNMをご指定ください。また納品後原点位置を変える場合は返却調整が必要ですのでご注意ください。

(組合せ方向 3)



Xストローク	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000
A	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7
B	263	288	313	138	163	188	213	238	263	288	313	138	163	188	213	238
C	26	26	26	30	30	30	30	30	30	30	30	34	34	34	34	34

IAI

046_ICSPA3-B2N HB3 _JPN_2.4.indd

2019/01/31 14:45:43