NS-LXMMA

マルチスライダー | 本体幅 150mm | 400W

■型式項目

NS - LXMMA - [ ] - 400 - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - AQ - [ ]

シリーズ	タイプ	エンコーダー種類	モーター種類	リード	ストローク	適応コントローラー	ケーブル長	オプション
		I インクリメンタル A アブソリュート	400 400W	40 40mm 20 20mm	250 ～ 2250 250mm ～ 2250mm (50mm毎)	T2 SCON SSEL XSEL-P/Q XSEL-RA/SA T4 RCON RSEL	N 無し S 3m M 5m X□□ 長さ指定	下記オプション価格表参照

CE RoHS 10

水平 | 天吊り | 垂直 | 横立て

■メインスペック

項目		内容	
リード		ボールねじリード(mm)	40	20
水平	可搬質量	最大可搬質量(kg)	40	80
	速度/加減速度	最高速度(mm/s)	2400	1300
		定格加減速度(G)	0.3	0.3
		最高加減速度(G)	1	1
垂直	可搬質量	最大可搬質量(kg)	–	–
	速度/加減速度	最高速度(mm/s)	–	–
		定格加減速度(G)	–	–
		最高加減速度(G)	–	–
推力		定格推力(N)	170.0	340.1
ブレーキ		ブレーキ仕様	–	–
		ブレーキ保持力(kgf)	–	–
ストローク		最小ストローク(mm)	250	250
		最大ストローク(mm)	2250	2250
		ストロークピッチ(mm)	50	50

項目	内容
駆動方式	ボールねじ φ20mm 転造C5相当
繰返し位置決め精度	±0.01mm
ロストモーション	0.02mm以下
ベース	材質：アルミ 白色アルマイト処理
リニアガイド	直動無限循環型
静的許容モーメント	Ma：374N·m Mb：533N·m Mc：884N·m
動的許容モーメント (注4)	Ma：123N·m Mb：176N·m Mc：291N·m
使用周囲温度・湿度	0～40℃、85%RH以下(結露なきこと)
保護等級	–
耐振動・耐衝撃	4.9m/s²
海外対応規格	CEマーク、RoHS指令
モーター種類	ACサーボモーター
エンコーダー種類	インクリメンタル／アブソリュート
エンコーダーパルス数	16384 pulse/rev
納期	ホームページ[納期照会]に記載

(注4) 基準定格寿命10,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。1-244ページにて走行寿命をご確認ください。

■スライダータイプモーメント方向

■速度・加速度別可搬質量表

可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。

姿勢		水平											垂直										
リード (mm)	最高速度 (mm/s)	加速度(G)																					
		0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2
40	2400	40	40	30	25	20	17	15	13	10			水平専用となります。										
20	1300	80	80	60	48	40	34	30	27	24													

■ストロークと最高速度

リード \ ストローク	250～2250 (50mm毎)
40	2400
20	1300

(単位はmm/s)

■エンコーダー種類／ストローク別価格表(標準価格)

ストローク (mm)	エンコーダー種類		ストローク (mm)	エンコーダー種類	
	インクリメンタル	アブソリュート		インクリメンタル	アブソリュート
250	–	–	1300/1350	–	–
300/350	–	–	1400/1450	–	–
400/450	–	–	1500/1550	–	–
500/550	–	–	1600/1650	–	–
600/650	–	–	1700/1750	–	–
700/750	–	–	1800/1850	–	–
800/850	–	–	1900/1950	–	–
900/950	–	–	2000/2050	–	–
1000/1050	–	–	2100/2150	–	–
1100/1150	–	–	2200/2250	–	–
1200/1250	–	–			

選定上の注意

(1) 「メインスペック」の可搬質量は、最大値を表示しています。詳細は「速度・加速度別可搬質量表」をご参照ください。
(2) 「メインスペック」の最大可搬質量は、最高速度で動作させた時の値です。
(3) 取付姿勢によっては注意が必要です。詳細は 1-261 ページをご参照ください。
(4) ケーブルキャリアの位置を勝手違い側にしたい場合は、本体を 180 度回転させて取付けてください。
(5) 張出し負荷長の目安は、Ma・Mb・Mc 方向 750mm 以下です。

■オプション価格表(標準価格)

名称	型式	参照頁	標準価格	名称	型式	参照頁	標準価格
AQシール(標準装備) (注1)	AQ	総合カタログ	–	拡張ケーブルキャリア取付方向(注2) (注3)	ET1	総合カタログ	–
クリープセンサー	C	総合カタログ	–	原点リミットスイッチ	L	総合カタログ	–
標準ケーブルキャリア取付方向(注2)	CT1	総合カタログ	–	ボール保持機構付きガイド	RT	総合カタログ	–
吊り金具(注3)	EB	総合カタログ	–				

(注1) 型式項目のオプション欄に必ずご記入ください。
(注2) 型式項目のオプション欄に必ずどれかの記号をご記入ください。
(注3) ストロークが500mm以下の場合、吊り金具(EB)と拡張ケーブルキャリア取付方向オプション(ET1)の併用はできません。

■ケーブル長価格表(標準価格)

種類	ケーブル記号	T2		T4	
		標準	LS付	標準	LS付
標準タイプ	S(3m)	–	–	–	–
	M(5m)	–	–	–	–
長さ指定	X06(6m)～X10(10m)	–	–	–	–
	X11(11m)～X15(15m)	–	–	–	–
	X16(16m)～X20(20m)	–	–	–	–
	X21(21m)～X25(25m)	–	–	–	–
	X26(26m)～X30(30m)	–	–	–	–

(注) ロボットケーブルです。

015_NS-LXMMA_JPN_2.10.indd 2-3 7/23/2026 3:50:58 PM

寸法図

CAD図面がホームページよりダウンロード出来ます。
www.iai-robot.co.jp
2次元CAD 3次元CAD

(注) ケーブルジョイントコネクターには、モーターケーブルおよびエンコーダーケーブルを接続します。
ケーブルの詳細は1-114ページをご参照ください。
(注) 原点復帰を行った場合は、スライダーがM.E.まで移動しますので周囲との干渉にご注意ください。
(注) ケーブルキャリアに収納するケーブル・ホースの外径と内壁との隙間およびケーブル・ホース間の隙間は2mm以上としてください。
(注) ケーブルキャリアに収納するケーブル・ホースは外径φ16.8以下とし、水平に並べて使用しお互いに交わらないように使用してください。
(注) ケーブルキャリアに収納するケーブル・ホースの本数を上記仕様以上に多くすると、ケーブルに無理な力が働き寿命が著しく短くなりますのでご注意ください。

ST：ストローク
M.E.：メカニカルエンド



■ストローク別寸法

ストローク	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250
L	828	878	928	978	1028	1078	1128	1178	1228	1278	1328	1378	1428	1478	1528	1578	1628	1678	1728	1778	1828	1878	1928	1978	2028	2078	2128	2178	2228	2278	2328	2378	2428	2478	2528	2578	2628	2678	2728	2778	2828
B	776	826	876	926	976	1026	1076	1126	1176	1226	1276	1326	1376	1426	1476	1526	1576	1626	1676	1726	1776	1826	1876	1926	1976	2026	2076	2126	2176	2226	2276	2326	2376	2426	2476	2526	2576	2626	2676	2726	2776
F	138	163	188	213	238	263	288	113	138	163	188	213	238	263	288	313	138	163	188	213	238	263	288	313	138	163	188	213	238	263	288	313	138	163	188	213	238	263	288	313	138
G	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	6
H	10	10	10	10	10	10	10	14	14	14	14	14	14	14	14	14	18	18	18	18	18	18	18	22	22	22	22	22	22	22	22	26	26	26	26	26	26	26	26	30

■ストローク別質量

ストローク	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250
質量(kg)	24.7	25.6	26.4	27.3	28.2	29.0	29.9	30.8	31.6	32.5	33.4	34.2	35.1	36.0	36.8	37.7	38.6	39.4	40.3	41.2	42.0	42.9	43.8	44.6	45.5	46.3	47.2	48.1	48.9	49.8	50.7	51.5	52.4	53.3	54.1	55.0	55.9	56.7	57.6	58.5	59.3

適応コントローラー

本ページのアクチュエーターは下記のコントローラーで動作が可能です。ご使用になる用途に応じたタイプをご選択ください。

名称	外観	最大接続可能軸数	電源電圧	制御方法													最大位置決め点数	標準価格	参照ページ
				ポジショナー	パルス列	プログラム	ネットワーク ※選択												
							DV	CC	CIE	PR	CN	ML	ML3	EC	EP	PRT	SSN	ECM	
RCON		16 (ML3,SSN,ECMは8)	DC24V 単相AC200V 三相AC200V	–	–	–	●	●	●	●	–	–	●	●	●	●	●	●	128 (ML3,SSN,ECMはポジションデータなし)	–	8-47
RSEL		8		–	–	●	●	●	●	●	–	–	–	●	●	●	–	–	36000	–	8-49
SCON-CB/CGB		1	単相AC200V	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	512 (ネットワーク仕様は768)	–	8-215
SSEL-CS		2		●	–	●	●	●	–	●	–	–	–	–	●	–	–	–	20000	–	8-245
XSEL-P/Q		6	単相AC200V 三相AC200V	–	–	●	●	●	–	●	–	–	–	–	●	–	–	–	20000	–	8-273
XSEL-RA/SA		8		–	–	●	●	●	–	●	–	–	–	●	●	–	–	–	55000 (タイプにより異なります)	–	8-273

(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、8-17ページをご確認ください。
(注) マルチスライダーは2軸コントローラーか、SCON2台での制御になります。
(注) アブソリュートのアクチュエーターは、RCON-SCに接続できません。